


Zaskakovací štítky - UC-EMP (17X15) YE - 0825422

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zaskakovací štítky, Podložka, žlutá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 17 x 15 mm

Vaše výhody

- ✓ Řada popisovačů UniCard UC-EMP ... nabízí popisky pro montáž do dostupných rámců štítků CARRIER-EMP
- ✓ Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
- ✓ Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
- ✓ Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
- ✓ Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
- ✓ Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356365796

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	15 mm
Šířka (a)	17 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 120 °C
Doporučené podmínky skladování	23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Všeobecné

Barva	žlutá
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	PA
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	8
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	2
Možnost potíštění	technologíí UV-LED
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02

Zaskakovací štítky - UC-EMP (17X15) YE - 0825422

Technické údaje

Všeobecné

Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	zajištěný v nosiči štítků
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	28,2%
Třída I	3
Třída F	2
R22	HL 1 - HL 2
R23	HL 1 - HL 2
R24	HL 1 - HL 2

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
------------	--

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629
eCl@ss 10.0.1	27400629

Zaskakovací štítky - UC-EMP (17X15) YE - 0825422

Klasifikace

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Příslušenství

Zásobník

P1 UC-MAG 6 - 5146121



Nosiče štítků

CARRIER-EMP (17X15) - 0827450



CARRIER-EMP (1000X15) GY - 0829366



Zaskakovací štítky - UC-EMP (17X15) YE - 0825422

Příslušenství

CARRIER-EMP (1000X15) TR - 0829530



CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 0829559



CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - 0829560



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>