



für Lüfter mit Lochabstand 104,8mm ©  
to fan with hole centre distance

material:  
Werkstoff:  
steel wire  
Stahldraht 1.25mm  
DIN EN 10218-2  
steel wire  
Stahlblech 1mm  
DIN 1541-St12  
steel sheet  
Stahldraht 1.40mm  
DIN EN 10218-2

Oberfläche: vernickelt 3-6 µm  
Alle Drähte miteinander widerstandsgeschweißt

Ringstoßstellen möglichst  
aneinander liegend und  
auf alle U-Bügel verteilt  
rings bump positions as accurately as possible  
aligned and distributed onto all four U-frames

Tolerierung: DIN 7167		surface: nickelplated, 3-6 µm	
Allgemeintoleranzen: general tolerances:		all wires resistance welded	
AutoCAD 2002		Artikel <b>guard grille</b> <b>Schutzgitter LZ 30</b> according/nach DIN 31001	Maßstab <b>1:1</b>
Bearbeitet	Datum Name		
	19.10.2004 BÖRNER	Zchg.-Nr. <b>9920030000</b>	Blatt <b>001</b>
	C 000000108341		
	Index Aend.-Nr.	Ers.f.Zchg:	A3
Geprüft u. zur Verwendung freigegeben von KOLETZKI am 27.09.2005			
 PAPST-MOTOREN GmbH & Co KG D-78112 St. Georgen Germany			