

Plastový štítek - UC-EMLP (20X8) SR - 0828097

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Plastový štítek, Podložka, stříbrný, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 20 mm x 8 mm

Vaše výhody

- ✓ Rodina popisovačů UniCard UC-EMLP ... nabízí samolepicí popisky přístrojů s vysokou lepivostí
- ✓ Popisky ve formě jednotných matic lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
- ✓ Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
- ✓ Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
- ✓ Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356471299

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	8 mm
Šířka (a)	20 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 120 °C
Doporučené podmínky skladování	23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Všeobecné

Barva	stříbrný
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	PA
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	10
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	2
Lepidlo	Akrylát
Možnost potištění	technologijí UV-LED
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02

Plastový štítek - UC-EMLP (20X8) SR - 0828097

Technické údaje

Všeobecné

Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Tloušťka lepidla	250 µm
Označení způsobu montáže	lepení
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	28,2%
Třída I	3
Třída F	2
R22	HL 1 - HL 2
R23	HL 1 - HL 2
R24	HL 1 - HL 2

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
------------	--

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

Plastový štítek - UC-EMLP (20X8) SR - 0828097

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400629
---------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Příslušenství

Zásobník

P1 UC-MAG 6 - 5146121



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>