

Označovač kabelů - UC-WMTB (44X15) RD - 0828377

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Označovač kabelů, Podložka, červená, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 7 mm, velikost popisovaného pole: 44 x 15 mm

Vaše výhody

- ✓ Řada popisovačů UniCard UC-WMTB ... nabízí popisky k upevnění pomocí běžných kabelových spojek
- ✓ K vysokoplošnému popisu vodičů a kabelů o průměru > 7 mm
- ✓ Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
- ✓ Popisky ve formě jednotných matic lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
- ✓ Podložky poskytují místo pro funkční texty
- ✓ Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356485395

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	60 mm
Šířka (a)	15 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 120 °C
Doporučené podmínky skladování	23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Všeobecné

Barva	červená
Provedení	Forma karet
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Materiálem	PA
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	4
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	1
Průřez minimální	16 mm²

Označovač kabelů - UC-WMTB (44X15) RD - 0828377

Technické údaje

Všeobecné

Možnost potíštění	technologií UV-LED
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	Montáž kabelové sponky
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	28,2%
Třída I	3
Třída F	2
R22	HL 1 - HL 2
R23	HL 1 - HL 2
R24	HL 1 - HL 2
Průřez minimální	16 mm ²

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
-------------------	--

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401

Označovač kabelů - UC-WMTB (44X15) RD - 0828377

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Příslušenství

Zásobník

P1 UC-MAG 6 - 5146121



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>