

Značkovače pro svorky - UCT-TMF 5 RD - 0829189

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Značkovače pro svorky, Podložka, červená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,4 x 4,7 mm

Vaše výhody

- ☒ Řada popisek UniCard UC-TM... nabízí popisky pro výrobky od společnosti Phoenix Contact s vysokými a plochými drážkami štítků, jako např. pro řadové svornice
- ☒ Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
- ☒ Popisky ve formě jednotných podložek lze jednoduše, přesně a rychle popsat pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK LED
- ☒ Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
- ☒ Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4046356595759

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	5 mm
Šířka (a)	4,6 mm
Výška (c)	1,64 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 120 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Poznámka	Popisovatelné termálním tiskem
Barva	červená
Provedení	plochá
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiálem	PC
	PC
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	72
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	12

Značkovače pro svorky - UCT-TMF 5 RD - 0829189

Technické údaje

Všeobecné

Možnost potištění	Termotransfěr
	Tisk inkoustovou tiskárnou
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	zajištěný do ploché drážky štítku
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Index kyslíku (DIN EN ISO 4589-2)	32,4 %
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761

Značkováče pro svorky - UCT-TMF 5 RD - 0829189

Klasifikace

ETIM

ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

Příslušenství

Zásobník

THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - 5146563



TMP-UCT-MAG2 - 0803343



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>