

Etiketa pro drsné povrchy - EML-HA (40X15)R SR - 0830616

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Etiketa pro drsné povrchy, Cívka, stříbrný, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 40 x 15 mm

Vaše výhody

- ☒ Samolepicí popisky přístrojů EML-HA ... se hodí pro označení různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů.
- ☒ EML-HA obsahuje speciální lepidlo s velmi vysokou lepivostí. Umožňuje lepení na drsné, strukturované a nízkoeenergetické povrchy.
- ☒ V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům. Popisek lze použít i v drsných průmyslových podmínkách.
- ☒ Materiály EML-HA ... jsou zařazené v UL
- ☒ Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EML-HA ... individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356719704

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	15 mm
Šířka (a)	40 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C
teplota okolí (montáž)	> 5 °C
Doporučené podmínky skladování	23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Všeobecné

Barva	stříbrný
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Materiálem	Polyester
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	1000
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	2
Možnost potištění	Termotransfér
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02

Etiketa pro drsné povrchy - EML-HA (40X15)R SR - 0830616

Technické údaje

Všeobecné

Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Tloušťka fólie	56 µm
Tloušťka lepidla	65 µm
Označení způsobu montáže	lepení

Normy a určování

Přípojka podle normy	UL
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Environmental Product Compliance

	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) 25973-55-1
--	--

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629
eCl@ss 10.0.1	27400629

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410

Etiketa pro drsné povrchy - EML-HA (40X15)R SR - 0830616

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Aprobace

UL Recognized / CSA /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 

CSA

Příslušenství

Barvicí páska

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>