

Warnschild - WS-DIO PT 2,5 - 1029037

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Warnschild, gelb/schwarz, beschriftet: Diode, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 5,2 mm

Ihre Vorteile

- ✓ Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet



COMPLIANT

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 055626 529974
GTIN	4055626529974
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,100 g
Zolltarifnummer	49119900
Herkunftsland	Indien
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Breite (a)	25,2 mm
Höhe (c)	6,3 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	gelb/schwarz
Bauform	Rechteck
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Warnschild - WS-DIO PT 2,5 - 1029037

Technische Daten

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PA
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Bedruckung	Diode
Montageart Markierung	stecken

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	40200103
eCl@ss 4.0	40200100
eCl@ss 4.1	40200100
eCl@ss 5.0	40200100
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	40200100
eCl@ss 7.0	40200103
eCl@ss 8.0	40200103
eCl@ss 9.0	40200103

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001777
ETIM 6.0	EC001777
ETIM 7.0	EC001777

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	55121718
UNSPSC 18.0	55121718

Warnschild - WS-DIO PT 2,5 - 1029037

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 19.0	55121718
UNSPSC 20.0	55121718
UNSPSC 21.0	55121718