

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschienenadapter, Bauform: Grundgehäuse mit Schirmung, Schutzart: IP20, Material: PC-GF10, ohne Moduleinsätze

Artikelbeschreibung

Kompakter Tragschienenadapter, mit optionaler Schirmanbindung, mit Staubschutzdeckel, One-piece-Design

Ihre Vorteile

- ✓ Zur Verteilung von Kupfer- und LWL-Verkabelung
- ✓ Spezialwerkzeuglose Montage
- ✓ Kompakte Bauform: 1TE (DIN 43880)
- ✓ One-Piece Design
- ✓ Frontentriegelbar ohne Spezialwerkzeug
- ✓ Optionale Schirmanbindung für Kupfermodule
- ✓ Security-Elemente als Zubehör verfügbar
- ✓ Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Schilder individuell nach Ihren Vorgaben
- ✓ Adapterlose Integration der Moduleinsätze

RoHS

IP20

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 598666
GTIN	4055626598666
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	29,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29,400 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anzahl der Steckplätze	1
------------------------	---

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C
Schutzart	IP20

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktoberfläche	Zinn
Material Kontakt	CuSn6
Breite	18 mm
Material Gehäuse	PC-GF10

Elektrische Kennwerte

Übergangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$ (Schirm-Erde, optional)
---------------------	--

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

ETIM

ETIM 6.0	EC001262
ETIM 7.0	EC001262

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	B.00767
-----	------------	---------

Zubehör

Zubehör

Buchseneinsatz

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274



RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, adapterlose Ausführung

RJ45-Kupplung - CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - 1041760



RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: 2x RJ45, adapterlose Ausführung

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Zubehör

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - 1041820



LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - 1041840



LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade

Staubschutzdeckel - NBC-PP-P1PGY:10 - 1041860



Staubschutzdeckel

Plug Guard Security-Rahmen - NBC-PP-F1PWH:10 - 1041881



Plug Guard Security-Rahmen

Port Guard Security-Element - NBC-PP-A1PRD:10 - 1041900



Port Guard Security-Element

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Zubehör

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - 1041780



LWL-Kupplung, Bauform: LC, Schutzart: IP20, Material: PBT, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - 1041800



LWL-Kupplung, Bauform: SC, Schutzart: IP20, Material: PBT, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade

Klemmenmarker beschriftet

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 CUS - 0824678




Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 RD CUS - 0824682



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 BU CUS - 0824679



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Zubehör

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 OG CUS - 0824681



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 VT CUS - 0824683



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 YE CUS - 0824684



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 GN CUS - 0824680



Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Klemmenmarker unbeschriftet

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 - 0819262



Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Zubehör

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 VT - 0822699




Marker für Klemmen, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 YE - 0819259




Marker für Klemmen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 GN - 0817921



Marker für Klemmen, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 OG - 0817811



Marker für Klemmen, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 BU - 0817905



Marker für Klemmen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Zubehör

Marker für Klemmen - UC-TMF 16 RD - 0817824



Marker für Klemmen, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16 mm, Schriftfeldgröße: 15,45 x 5,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 32

Tragschiene

Tragschiene gelocht - NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - 1207666



Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 1155 mm, Farbe: silber

Tragschienenadapter

Tragschienenadapter - FL DIN RA - 2891053



Der FL DIN RA wird an einem 19-Zoll-Normrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) montiert, um an DIN-Tragschienen montierte Betriebsmittel in Racks einbauen zu können.

Notwendiges Zubehör

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1417274



RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 22, Kabelabgang: gerade, adapterlose Ausführung

RJ45-Kupplung - CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - 1041760



RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: 2x RJ45, adapterlose Ausführung

Tragschienenadapter - NBC-PP-G1PGY - 1041740

Zubehör

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - 1041780



LWL-Kupplung, Bauform: LC, Schutzart: IP20, Material: PBT, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - 1041800



LWL-Kupplung, Bauform: SC, Schutzart: IP20, Material: PBT, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - 1041820



LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade

LWL-Kupplung - FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - 1041840



LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade