

Reduzieradapter - A-INR-PG29/21-N-NS-S - 1415218

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Reduzieradapter, Material: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: Pg29, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Artikelbeschreibung

Reduziert Pg29 auf Pg21

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 055626 038612
GTIN	4055626038612
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,750 g
Zolltarifnummer	74153900
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	11,5 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	3 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	23 mm
Sechskant Eckmaß	43,5 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP68 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
----------------	--

Allgemein

Material	Messing, vernickelt
Material O-Ring	NBR

Reduzieradapter - A-INR-PG29/21-N-NS-S - 1415218

Technische Daten

Allgemein

Außengewinde	Pg29
Innengewinde	Pg21
Farbe	silberfarben

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	nein
-----------------	------


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Reduzieradapter - A-INR-PG29/21-N-NS-S - 1415218

Maßzeichnung



Maßbild

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27440201

Reduzieradapter - A-INR-PG29/21-N-NS-S - 1415218

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC002309
ETIM 7.0	EC002309

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501