

Frontplatte - ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY - 1050385

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Frontplatte der ECS-Familie, M12-Buchse (1x), Rastverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse. Farbe: Grau (7042), Breite: 196 mm, Höhe: 34 mm, Tiefe: 62 mm



Ihre Vorteile

- ✓ Teil der EnviroCase-Anlage
- ✓ Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen
- ✓ Entspricht bei an Sockel befestigter Faceplate der Schutzart IP66/IP67
- ✓ werkzeuglose Montage
- ✓ Gängige M12-Steckverbinder-Schnittstelle

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 055626 666921
GTIN	4055626666921
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	124,820 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	129,000 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Typ	ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY
Art.-Nr.	1050385
Ausführung	Rastverriegelung
Anschluss	1x M12-Mutter
Montageart	Mechanische Verrastung zu Sockel

Frontplatte - ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY - 1050385

Technische Daten

Maßangaben

Breite [w]	196 mm
Höhe [h]	34 mm
Tiefe [d]	62 mm

Materialangaben

Farbe (RAL)	grau (7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC (Polycarbonat)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	1
-----------------------------------	---

Verpackungsangaben

Verpackungseinheit	5
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Frontplatte - ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY - 1050385

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180505
eCl@ss 5.1	27180505
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

Frontplatte - ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY - 1050385

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000058
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Zubehör

Zubehör

Kontakteinsatz

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - 1432444



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt, mit gewinkelttem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - 1436628



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 4-polig, A-kodiert, mit gewinkelttem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Frontplatte - ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY - 1050385

Zubehör

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - 1432457



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 4-polig, D-kodiert, geschirmt, mit gewinkelterm Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Einbausteckverbinder - SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - 1432431



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 5-polig, A-kodiert, geschirmt, mit gewinkelterm Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 1436644



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 5-polig, A-kodiert, mit gewinkelterm Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - 1437009



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 8-polig, A-kodiert, geschirmt, mit gewinkelterm Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - 1436990



Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 8-polig, A-kodiert, mit gewinkelterm Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Frontplatte - ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY - 1050385

Zubehör

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 1424199



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 12-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit gewinkelten Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - 1424195



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 12-polig ohne Schirmblech, A-kodiert, mit gewinkelten Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - 1424201



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig mit Schirmblech, A-kodiert, mit gewinkelten Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - 1424197



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig ohne Schirmblech, A-kodiert, mit gewinkelten Lötanschluss, nur Kontakteinsatz

Einbaubuchse - SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - 1424193



Hybrid-Kontaktträger, Ethernet, 8-polig, Hinterwand-/Schraubmontage, mit gewinkeltem Lötanschluss

Frontplatte - ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY - 1050385

Zubehör

Einbausteckverbinder - SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - 1424180



Kontaktträger CAT6_A, Ethernet, 8-polig, Hinterwandmontage, mit gewinkeltem Lötanschluss

Verschlusschraube

Verschlusschraube - PROT-M12 - 1680539



M12-Verschlusschraube für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

Verschlusschraube - PROT-M12 SH - 1503302



M12-Verschlusschraube für nicht belegte M12-Buchsen der geschirmten Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

Optionales Zubehör

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206



Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Rastverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 170 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X109-S-UV1-NV - 1054711



Nicht belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Schwarz (9005), Breite: 164 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm

Frontplatte - ECS-P-122X169-L-UV-1M12 GY - 1050385

Zubehör

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X109-L-UV-V GY - 1054702



Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Rastverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 172 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X109-L-UV-NV GY - 1054705



Nicht belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Rastverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 172 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm