

Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Rozvodnice, jmenovité napětí: 250 V, jmenovitý proud: 8 A, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm²,
AWG: 14 - 26, typ připojení: Svorky Push-in, počet pólů: 2, počet přípojek: 32, šířka: 8,3 mm,
délka: 100 mm, barva: šedá, barva připojovacích prvků: černá, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15

Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4055626716824

Technické údaje

Všeobecné

Počet pólů	2
Počet pater	8
Počet přípojek	32
Potenciály	8
jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Barva	šedá
Barva připojovacích prvků	černá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	4 kV
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,56 W (při připojení několika pater se hodnota znásobí)
Zatěžovací proud maximální	8 A (při průřezu vodiče 1,5 mm ²)
Jmenovitý proud I _N	8 A
Jmenovité napětí U _N	250 V
Otevřená boční stěna	Ano

Rozměry

Šířka	8,3 mm
Délka	100 mm
Výška NS 35/7,5	87,5 mm
Výška NS 35/15	95 mm

Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Technické údaje

Data připojení

Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	14
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	1,5 mm ²

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Klasifikace

ETIM

ETIM 7.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

DNV GL / CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / IECEx CB Scheme / EAC / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

DNV GL #

CSA ®		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14

UL Recognized	
Usegroups	D
Jmenovité napětí UN	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

KEMA-KEUR	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	0.14-2.5

cUL Recognized	
Usegroups	D
Jmenovité napětí UN	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Aprobace

IECEE CB Scheme CB	
Jmenovité napětí UN	250 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm ² /AWG/kcmil	

EAC ERC

ERC

cULus Recognized UL

Příslušenství

Oddělovací deska

DP-PTRV 8 - 3270166




Montážní materiál

CDC-PTRV - 3270167



Dokumentace

PT-IL - 3208090



Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Příslušenství

Šroubovací nástroj

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



ST-BW 0 - 1200135



Zkušební zástrčka

RPS - 0201647



MPS-MT - 0201744



Popisky svorek, nepotištěný

ZB 8,3:UNBEDRUCKT - 0803444



Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Příslušenství

Popisky svorek, potištěné

ZB 8,3,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0803480



ZB 8,3,QR:FORTL.ZAHLEN - 0803479



ZB 8,3 CUS - 8191573



TM-PTRV 8,QR:1-8 - 0803468



TM-PTRV 8,QR:8-1 - 0803470



Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Příslušenství

TM-PTRV 8,QR:A-H - 0803471



TM-PTRV 8,QR:H-A - 0803473



Koncový kryt

D-PTRV 8 WH - 3270154



D-PTRV 8 WH 1-8 - 3270155



D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - 3270240



Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Příslušenství

D-PTRV 8 WH 8-1 - 3270242



D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - 3270244



D-PTRV 8 WH 1-16 - 3270228



D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - 3270229



D-PTRV 8 WH 9-16 - 3270211



D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - 3270212



Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Příslušenství

D-PTRV 8 WH 17-24 - 3270213



D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - 3270214



D-PTRV 8 WH 25-32 - 3270215



D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - 3270216



D-PTRV 8 WH A-H - 3270156



Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Příslušenství

D-PTRV 8 WH A-H LGS - 3270241



D-PTRV 8 WH H-A - 3270243



D-PTRV 8 WH H-A LGS - 3270245



Nosná lišta

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Příslušenství

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Příslušenství

NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Koncovka

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Příslušenství

E/UK 1 - 1201413



Izolační pouzdro

MPS-IH WH - 0201663



MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



Rozvodnice - PTRV 8 /BK - 1061722

Příslušenství

MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728




MPS-IH BK - 0201731



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>