

Nástroj pro lisování konektorů pneumatický - ZAP 40 - 1212630

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Pneumatické lisovací kleště, pro koncovky vodiče podle DIN 46228-1: 1992-08 a DIN 46228-4: 1990-09, pro průřez vodiče 0,25–4 mm², lichoběžníkové lisování, boční zavedení



Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356661027

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	200 mm
Šířka (a)	44 mm
Výška (c)	44 mm
Délka odstranění izolace	0 mm

Všeobecné

Tvarování	lichoběžníkového tvaru
AWG flexibilní s více vodiči min.	24
AWG flexibilní s více vodiči max.	12
Rozsah přitlaku	4 bar ... 6 bar
Spotřeba vzduchu na jedno stlačení	0,2 l
Příkon	0 W
Hmotnost	0,4 kg
Průřez minimální	0,25 mm²
Průřez maximální	4 mm²

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301

Nástroj pro lisování konektorů pneumatický - ZAP 40 - 1212630

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	17130100
eCl@ss 6.0	17130100
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101
eCl@ss 9.0	17130101
eCl@ss 10.0.1	17130101

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC002778
ETIM 7.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ENE

Příslušenství

Cable end sleeve

AI 0,25- 6 YE - 3203024



Nástroj pro lisování konektorů pneumatický - ZAP 40 - 1212630

Příslušenství

AI 0,25- 8 YE - 3203037



AI 0,5 - 8 WH - 3200014



AI 0,5 -10 WH - 3201275



AI 0,75- 8 GY - 3200519



AI 0,75-10 GY - 3201288



AI 1 - 8 RD - 3200030



Nástroj pro lisování konektorů pneumatický - ZAP 40 - 1212630

Příslušenství

AI 1 -10 RD - 3200182



AI 1,5 - 8 BK - 3200043



AI 1,5 -10 BK - 3200195



AI 2,5 -10 BU - 3202533



AI 2,5 -12 BU - 3200962



Nástroj pro lisování konektorů pneumatický - ZAP 40 - 1212630

Příslušenství

AI 4 -10 GY - 3200535



AI 4 -12 GY - 3200959



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>