

Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - 1403157

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage SPEEDCON auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 0,3 m

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 644068
GTIN	4046356644068
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	44,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,700 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Übertragungsrate	100 MBit/s
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5
Kabelabgang	gerade
Anzahl der Kabelabgänge	1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung)
	-5 °C ... 60 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Elektrische Kennwerte

Übertragungsrate	100 MBit/s
------------------	------------

Environmental Product Compliance

Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - 1403157


Technische Daten

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen


Maßzeichnung



Gehäuseausschnitt für M16-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Durchgangsbohrung (Alternativ mit Fläche als Verdrehschutz)


Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - 1403157

Maßzeichnung




M12-Einbausteckverbinder

Maßzeichnung



Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - 1403157

Kabelquerschnitt



Ethernet [93E]

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010400
eCl@ss 4.1	24010400
eCl@ss 5.0	19030300
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308

Netzwerkkabel - VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/0,3 - 1403157

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC001262
ETIM 7.0	EC001262

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121604
UNSPSC 18.0	26121604
UNSPSC 19.0	26121604
UNSPSC 20.0	26121604
UNSPSC 21.0	26121604

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		19060508
-----	---	----------