

Elektronicabehuizing - UCS 145-125-F-GD-RPI 9005 - 1019720

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)



Complete behuizing voor printplaten. Bevat halve behuizingsschalen, zijwanden met openingen voor alle relevante aansluitingen, lijmuitsparing voor bevestiging van de Raspberry Pi-modellen B2 en B3, schroeven voor behuizing en printplaatbevestiging, behuizingskleur zwart met turkooisblauw hoektussenstukken

Uw voordelen

- hoge flexibiliteit in de toepassing dankzij modulaire behuizingsopbouw
- flexibele printplaatbevestiging, past zich aan vrijwel elke vormfactor aan
- praktijkgerichte klantspecifieke mogelijkheden
- gereduceerde logistieke kosten dankzij onderling compatibele componenten
- levering als complete behuizing met reeds bewerkte zijwanden

Commerciële gegevens

package_quantity	1
GTIN	4055626507439

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

type	UCS 145-125-F-GD-RPI 9005
artikelnr.	1019720
behuizingstype	Universele behuizingen
uitvoering	vlak

Afmetingen

Maatschets	
breedte [w]	145 mm
Hoogte [h]	125 mm
Diepte [d]	47 mm

Materiaal

Kleur (RAL)	zwart (9005)
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Elektronicabehuizing - UCS 145-125-F-GD-RPI 9005 - 1019720

Technische gegevens

Materiaal

materiaal behuizing	PC
---------------------	----

Omgevingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Gegevens printplaat

Opmerking met betrekking tot printplaatbevestigingen	Dit artikel is voorbereid voor één printplaat. Andere printplaten zijn met behulp van plakvoetjes (toebehoren) te bevestigen.
Printplaatdikte	0,8 mm ... 3 mm
Type printplaatbevestiging	wartel

vermogensverlies afzonderlijke behuizing bij 20 °C

omgevingstemperatuur	20 °C
reductiefactor	1
inbouwpositie	verticaal
Vermogensverlies	11 W

vermogensverlies afzonderlijke behuizing bij 30 °C

omgevingstemperatuur	30 °C
reductiefactor	0,85
inbouwpositie	verticaal
Vermogensverlies	9,4 W

vermogensverlies afzonderlijke behuizing bij 40 °C

omgevingstemperatuur	40 °C
reductiefactor	0,7
inbouwpositie	verticaal
Vermogensverlies	7,7 W

vermogensverlies afzonderlijke behuizing bij 50 °C

omgevingstemperatuur	50 °C
reductiefactor	0,55
inbouwpositie	verticaal
Vermogensverlies	6 W

vermogensverlies afzonderlijke behuizing bij 60 °C

omgevingstemperatuur	60 °C
reductiefactor	0,4
inbouwpositie	verticaal
Vermogensverlies	4,4 W

Mechanische bestendigheid/valtrommel

testspecificatie	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
------------------	---

Elektronicabehuizing - UCS 145-125-F-GD-RPI 9005 - 1019720

Technische gegevens

Mechanische bestendigheid/valtrommel

valhoogte	50 cm
aantal valcycli	50

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
versnelling	2g (58,1 - 150 Hz)
testduur per as	2,5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as

Schokken

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
schokvorm	halfsinus
versnelling	15g
schokduur	11 ms
aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)

Warmtebestendigheid (kogeldruktest)

testspecificatie	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
temperatuur	125 °C
testduur	1 h
kracht	20 N

Test voor de beoordeling van brandgevaar (gloeidraad)

testspecificatie	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
temperatuur	850 °C
inwerkingsduur	30 s

Test met betrekking tot lakoplossende middelen

resultaat	Test doorstaan
testspecificatie	VW PV 3.10.7:2005-02

beschermklassen door behuizingen (IP-code)

testspecificatie	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
resultaat beschermklasse IP-code	IP00

Algemene opmerkingen

Opmerking	U kunt de behuizing maximaal 10 x openen.
	Lijmkanalen bevestigen: zorg dat het oppervlak van de behuizing schoon, droog en vrij van vet is. Temperatuurbereik +18 °C ... +30 °C / aandrukkracht 60 N / aandrukduur 3 s

Opmerking bij de montage

Elektronicabehuizing - UCS 145-125-F-GD-RPI 9005 - 1019720

Technische gegevens

Opmerking bij de montage

aandrijving schroefkop	Schroefbevestiging van de behuizings helften: Torx® met lengtesleuf(T10)
	Bevestiging van de printplaat: Torx® met lengtesleuf(T7)

Verpakkingsinformatie

verpakkingseenheid	1
benaming verpakkingseenheden	stuks

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
---	----

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

Toebehoren

Schroefgereedschap

SF-TXH 10X80 - 1200149



SF-BIT-TX 10-50 - 1212573



Elektronicabehuizing - UCS 145-125-F-GD-RPI 9005 - 1019720

Toebehoren

Momentgereedschap

SF-ASD 21 - 1212532




TSD-M 1,2NM - 1212224



Tekeningen

Maatschets



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>