

## Gegenmutter - A-INL-M63-N-S - 1411248

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Gegenmutter, Material: Messing, vernickelt, für Gewinde M63 x 1,5, Farbe: silberfarben



RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 25 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 923804 |
| GTIN                                     | 4046356923804                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 56,000 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 56,000 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 74153300                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |

### Technische Daten

#### Maße

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Länge                        | 6 mm  |
| Durchmesser Anschlussgewinde | 63 mm |
| Schlüsselweite Kontermutter  | 70 mm |
| Sechskant Eckmaß             | 75 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -70 °C ... 220 °C |
|-------------------------------|-------------------|

#### Allgemein

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Material                  | Messing, vernickelt |
| Gewindeart Anschlussseite | M63 x 1,5           |
| Farbe                     | silberfarben        |

### Normen und Bestimmungen

# Gegenmutter - A-INL-M63-N-S - 1411248

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen


|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfreiheit | ja |
|-----------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                                               |
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre                                                   |
|            | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



## Klassifikationen

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27144424 |
| eCl@ss 4.0    | 27141200 |
| eCl@ss 4.1    | 27141200 |

## Gegenmutter - A-INL-M63-N-S - 1411248

### Klassifikationen

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27149100 |
| eCl@ss 5.1 | 27149100 |
| eCl@ss 6.0 | 27149100 |
| eCl@ss 7.0 | 27069219 |
| eCl@ss 8.0 | 27069219 |
| eCl@ss 9.0 | 27144424 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000032 |
| ETIM 5.0 | EC000129 |
| ETIM 6.0 | EC000940 |
| ETIM 7.0 | EC000940 |

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 31161716 |
| UNSPSC 18.0 | 31161716 |
| UNSPSC 19.0 | 31161716 |
| UNSPSC 20.0 | 31161716 |
| UNSPSC 21.0 | 31161716 |