



TOOLCRAFT

D Wichtiger Hinweis

Trennscheibenset (12 Stk.)

Best.-Nr. 2149781

Sie sind für die richtige Handhabung, den korrekten Gebrauch und die Anwendung des Trennschleifers und der Trennscheiben verantwortlich. Beachten Sie die nachstehenden Symbole und Hinweise. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Experten.



Schlagen Sie in den mit dem Werkzeug mitgelieferten Anweisungen nach, wie diese Trennscheiben damit zu verwenden sind.



Nicht zulässig für Nassschleifen.



Tragen Sie Schutzhandschuhe.



Nicht zulässig für Planschleifen.



Tragen Sie eine Schutzbrille.




Bei Beschädigungen nicht verwenden.



Tragen Sie einen Atemschutz.

Aktualisierte Informationen

Laden Sie die neuesten Informationen von unserer Website www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den gedruckten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Technische Daten

Anwendung.....	Weichmetall, Kunststoff, Inox (Edelstahl)	Scheibenmaterial.....	BF (Bakelit)
Max. Betriebsdrehzahl.....	10000 min ⁻¹	Abmessungen.....	Bohrung: ø 1,8 mm Außen: ø 38 mm Dicke: 1,12 mm
Max. Betriebsgeschwindigkeit	120 m/s		

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2149781_v2_0520_02_dh_hs_2L



TOOLCRAFT

GB Important Note

Cutting Disc Set (12 pcs)

Item no. 2149781

The user is responsible for proper handling, correct use, and application of the grinding tool and cutting discs. Observe the below symbols and instructions. Consult an expert when in doubt.



Read the instructions provided with the tool you will use these cutting discs with.



Not permitted for wet grinding.



Wear protective gloves.



Not permitted for face grinding.



Wear eye protection.




Do not use if damaged.



Wear a respirator.

Up-to-date information

Download the latest information from our website www.conrad.com/downloads or scan the printed QR code. Follow the instructions on the website.



Technical Data

Application.....	soft metal, plastic, inox (stainless steel)	Disc material.....	BF (bakelite)
Max operating speed.....	10000 min ⁻¹	Dimensions.....	Bore: ø1.8 mm Outer: ø38 mm Thickness: 1.12 mm
Max operating speed.....	120 m/s		

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication represents the technical status at the time of printing.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2149781_v2_0520_02_dh_hs_2L