

## Druckausgleichselement - A-INB-M12-69KN-P-LG - 1415222

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Druckausgleichselement, Material Verschraubung: Polyamid, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: lichtgrau, mit O-Ring

### Ihre Vorteile

- reduziert die Kondenswasserbildung

**RoHS**

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 055626 038650
GTIN	4055626038650
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,100 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

### Technische Daten

#### Maße

Länge	17,5 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	7,5 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	12 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	17 mm
Sechskant Eckmaß	18,5 mm
Länge Anschlussgewinde	10 mm

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart (IP)	IP66
	IP67

## Druckausgleichselement - A-INB-M12-69KN-P-LG - 1415222

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

	IP69
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C

#### Allgemein

Material Verschraubung	Polyamid
Material Dichtung	Perbunan (O-Ring)
Gewindeart Anschlussseite	M12 x 1,5
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 1 Nm (Flansch)
Farbe	lichtgrau
Luftdurchsatz	3,5 l/min (bei 0,1 bar)


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

#### Zeichnungen

## Druckausgleichselement - A-INB-M12-69KN-P-LG - 1415222

Maßzeichnung



### Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440192
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27440192

## Druckausgleichselement - A-INB-M12-69KN-P-LG - 1415222

### Klassifikationen

#### ETIM

ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

#### Zubehör

Zubehör

Flachmutter

Gegenmutter - A-INL-M12-P-LG - 1417659



Gegenmutter, Material: PA 6 GF 30, für Gewinde M12 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035