

## Kabeldurchführungsplatte - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 27, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Leitungsaußendurchmesser: 13x 10 mm ... 14 mm, Farbe: schwarz

### Ihre Vorteile

✓ Ölresistent nach UL 157

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 1 STK                                                                                                   |
| GTIN                                     | <br>4 055626 039435 |
| GTIN                                     | 4055626039435                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 285,300 g                                                                                               |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 285,300 g                                                                                               |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Finnland                                                                                                |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |

### Technische Daten

#### Maße

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Länge                      | 222 mm              |
| Breite                     | 92 mm               |
| Höhe                       | 29,5 mm             |
| Bohrlochabstand horizontal | 62 mm               |
| Bohrlochabstand vertikal   | 194 mm              |
| Leitungsaußendurchmesser   | 13x 10 mm ... 14 mm |
|                            | 4x 8 mm ... 12 mm   |
|                            | 2x 20 mm ... 26 mm  |
|                            | 4x 5 mm ... 7 mm    |
|                            | 4x 8 mm ... 12 mm   |

# Kabeldurchführungsplatte - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Schutzart                     | IP66 (Mindestblechdicke $\geq 2,5$ mm) |
|                               | IP67 (Mindestblechdicke $\geq 2,5$ mm) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C                      |

### Allgemein

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Leitungen           | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material                       | TPE-SEBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | verzinktes Stahlblech ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbe                          | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anzugsdrehmoment               | 1,5 Nm ... 2 Nm (Befestigungsschrauben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hinweis                        | inkl. Befestigungsschrauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | 2 mm dickes umspritztes verzinktes Stahlblech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montagehinweis                 | M8-Befestigungsschraube, Drehmoment: 1,5 - 2,0 Nm, Innensechskant SW5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Zur Montage sind die beige-packten Befestigungsschrauben zu verwenden.<br><br>Montagereihenfolge:<br>1) Multigates mit den beiliegenden Befestigungsschrauben (Drehmoment beachten) befestigen<br>2) Loch in die Membran stoßen (mit Schraubendreher) oder Spitze des Konus abschneiden<br>3) Leitung (von außen) durch die Öffnung führen. Leitung ca. 20 mm zurückziehen (zur Verbesserung der Zugentlastung) |

### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|


### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

## Zeichnungen

## Kabeldurchführungsplatte - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237


Maßzeichnung



Maßbild

# Kabeldurchführungsplatte - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Maßzeichnung



Wandausschnittszeichnung

## Klassifikationen

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 23110100 |
| eCl@ss 4.1 | 23110100 |
| eCl@ss 5.0 | 23110100 |
| eCl@ss 5.1 | 23110100 |
| eCl@ss 6.0 | 27409200 |
| eCl@ss 7.0 | 27409208 |
| eCl@ss 8.0 | 27409208 |
| eCl@ss 9.0 | 27400569 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001004 |
| ETIM 6.0 | EC001004 |
| ETIM 7.0 | EC001004 |