

Vestavné zástrčkové konektory - SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 TOR PE - 1418343

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Vestavné zástrčkové konektory, Univerzální, 4-pólový, Zástrčka, přímo, S - Power, montáž desek plošných spojů, Spoj technikou THR

Vaše výhody

- ✓ Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
- ✓ Snížené náklady na montáž díky dvoudílnému přístrojovému konektoru
- ✓ Balení pro automatizované osazení Pick and Place k dispozici
- ✓ Všechna běžná rozmístění pólů a kódování k dispozici
- ✓ Jednoduchá integrace díky mechanickému šroubení portu se závitovým upevněním, vtačovými obrysy nebo pro přímou integraci do čelní desky
- ✓ Dodatečné těsnění k přístroji v nezasunutém stavu

Obchodní data

package_quantity	60
GTIN	4055626170688

Technické údaje

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 105 °C
	-40 °C ... 105 °C (bez mechanického uvedení v činnost)
Krytí	IP67 (správně zapojený a zajištěný)

Všeobecné

Poznámka	Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlídnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů.
Jmenovitý proud při 40 °C	12 A
Jmenovité napětí	630 V
Jmenovité rázové napětí	6 kV
Počet pólů	4
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Kódování	S - Power
Normy/předpisy	Konektor M12

Vestavné zástrčkové konektory - SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 TOR PE - 1418343

Technické údaje

Všeobecné

Druh signálu / kategorie	Univerzální
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění	3
Typ připojení	Spoj technikou THR
Cykly zapojení	> 100
Způsob montáže	montáž desek plošných spojů
Způsob balení	Pás

Materiál

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA4T
Materiál těsnění	FKM

Vedení

Normy/předpisy	Konektor M12
----------------	--------------

Normy a určování

Označení normy	Konektor M12
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

Vestavné zástrčkové konektory - SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 TOR PE - 1418343

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121413
-------------	----------

Aprobace

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed /

Podrobnosti schválení

UL Listed 	
Jmenovité napětí UN	600 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	16

cUL Listed 	
Jmenovité napětí UN	600 V
Jmenovitý proud IN	12 A
mm ² /AWG/kcmil	16

cULus Listed 	
--	--

Příslušenství

Kontaktní vložka

SACC-CI-M12MSS-4CON-L180THR PE SP - 1420412



Montážní kryt

Vestavné zástrčkové konektory - SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 TOR PE - 1418343

Příslušenství

SACC-M12-SCO PLUG - 1551493



SACC-DSIV-M12-PLUG - 1416145



SACC-M12-SCO PLUG L90 - 1436709



SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - 1413997



SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - 1413996



Vestavné zástrčkové konektory - SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 TOR PE - 1418343

Příslušenství

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - 1413999



SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - 1413998



SACC-M12 PLUG PRESS - 1437892




SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - 1417984



Výkresy


Výkres v měřítku



M12 přídavný zástrčkový spoj

Vestavné zástrčkové konektory - SACC-CI-M12MSS-4CON-L180 TOR PE - 1418343

Schématický výkres



Osazení pólů zástrčky M12, 4pólová, s kódováním S, pohled z kolíkové strany

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>