

Patch-Kabel - NBC-R4AC-10G/0,3-94F/R4AC-10G - 1422209

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Patch-Kabel, CAT6A, 4-paarig, geschirmt, nicht gekreuzte Verbindung (Line), beidseitig konfektioniert mit RJ45/IP20-Steckverbindern, Material Außenmantel: PUR, Länge: 0,3 m



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 292632
GTIN	4055626292632
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	36,800 g
Zolltarifnummer	85444210
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C (RJ45-Steckverbinder)
-------------------------------	--

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	0,5 A
Bemessungsspannung	48 V
Polzahl	8
Alternative Artikelbeschreibung kurz	Patch-Kabel
Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
------------	--

Patch-Kabel - NBC-R4AC-10G/0,3-94F/R4AC-10G - 1422209


Technische Daten

Environmental Product Compliance

	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

Zeichnungen


Schemazeichnung



Polbild RJ45-Stecker


Patch-Kabel - NBC-R4AC-10G/0,3-94F/R4AC-10G - 1422209

Maßzeichnung



RJ45-Steckverbinder, IP20

Kabelquerschnitt



Ethernet 10 GBit [94F]

Patch-Kabel - NBC-R4AC-10G/0,3-94F/R4AC-10G - 1422209

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010400
eCl@ss 4.1	24010400
eCl@ss 5.0	19030300
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801
eCl@ss 9.0	27061801

ETIM

ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249

UNSPSC

UNSPSC 13.2	26121604
UNSPSC 18.0	26121604
UNSPSC 19.0	26121604
UNSPSC 20.0	26121604
UNSPSC 21.0	26121604