

Patch-Kabel - NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G - 1422211

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Patch-Kabel, CAT6_A, 4-paarig, geschirmt, nicht gekreuzte Verbindung (Line), beidseitig konfektioniert mit RJ45/IP20-Steckverbindern, Material Außenmantel: PUR, Länge: 1,0 m



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 292656
GTIN	4055626292656
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	77,510 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	86,600 g
Zolltarifnummer	85444210
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C (RJ45-Steckverbinder)
-------------------------------	--

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	0,5 A
Bemessungsspannung	48 V
Polzahl	8
Alternative Artikelbeschreibung kurz	Patch-Kabel
Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
------------	--

Patch-Kabel - NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G - 1422211


Technische Daten

Environmental Product Compliance

	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

Zeichnungen


Schemazeichnung



Polbild RJ45-Stecker


Patch-Kabel - NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G - 1422211

Maßzeichnung



RJ45-Steckverbinder, IP20

Kabelquerschnitt



Ethernet 10 GBit [94F]

Patch-Kabel - NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G - 1422211

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24010400
eCl@ss 4.1	24010400
eCl@ss 5.0	19030300
eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801
eCl@ss 9.0	27061801

ETIM

ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249

UNSPSC

UNSPSC 13.2	26121604
UNSPSC 18.0	26121604
UNSPSC 19.0	26121604
UNSPSC 20.0	26121604
UNSPSC 21.0	26121604

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		19060508
-----	---	----------