

Etiketa - EML (70XE)R - 0803438

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Etiketa, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: nekonečný x 70 mm

Vaše výhody

- ☒ Samolepicí popisky přístrojů EML-HA ... se hodí zejména k označování různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů.
- ☒ Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev
- ☒ V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům. Popisek lze použít i v drsných průmyslových podmínkách.
- ☒ Materiály EML ... jsou zařazené v UL
- ☒ Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EM ... individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626057224

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	40000 mm
Šířka (a)	70 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 150 °C
Doporučené podmínky skladování	23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Všeobecné

Barva	bílá
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Materiálem	Polyester
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Lepidlo	Akrylát
Možnost potištění	Termotransfér
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06

Etiketa - EML (70XE)R - 0803438

Technické údaje

Všeobecné

Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Tloušťka fólie	50 µm
Tloušťka lepidla	20 µm
Označení způsobu montáže	lepení
Číslo souboru	UL-MH48542 / PC-010 (bílá fólie)

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629
eCl@ss 10.0.1	27400629

ETIM

ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
--------------------	----------

Aprobace

UL Recognized / CSA /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 
--

CSA 
--

Etiketa - EML (70XE)R - 0803438

Příslušenství

Barvicí páska

THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>