Konektory desek plošných spojů - IPCV 5/ 3-GF-7,62 - 1708941

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Vaše výhody

- Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
- Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
- Invertovaná zásuvka konektoru s dutinkovými kontakty pro výstupy přístroje zajištěné proti dotyku prstů nebo spojení základní deska – základní deska
- Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
- Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356089920

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	12,8 mm
Šířka	38,08 mm
Rozteč	7,62 mm
Rozměr a	15,24 mm
Šířka [w]	38,08 mm
Výška [h]	35,1 mm
Konstrukční výška	30,1 mm
Délka pájeného pinu	5 mm
rozměry kolíku	1,2 x 0,8 mm
vzdálenost kolíků	7,62 mm
Délka	12,8 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	IPCV 5/..-GF
skupina izolačního materiálu	I

Konektory desek plošných spojů - IPCV 5/ 3-GF-7,62 - 1708941

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (III/3)	6 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	6 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	6 kV
Jmenovité napětí (III/3)	630 V
Jmenovité napětí (III/2)	630 V
Jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	41 A
Zatěžovací proud maximální	41 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	3

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

Konektory desek plošných spojů - IPCV 5/ 3-GF-7,62 - 1708941

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

EAC

cULus Recognized			
Usegroups	**B**	**C**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V	600 V
Jmenovitý proud IN	41 A	41 A	5 A
mm²/AWG/kcmil			

Příslušenství

Popisky svorek, potištěné

SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549



SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS - 0825128



Popisky svorek, nepotištěný

Konektory desek plošných spojů - IPCV 5/ 3-GF-7,62 - 1708941

Příslušenství

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906




SK 3,8 WH:REEL - 0805218




Výkresy

Vrtací schéma



Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com