

Schildchenträger - UBE/D (60X10) - 0803719

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Klemmenleisten-Schildchenträger, für die Kennzeichnung von Klemmengruppen, zur Montage auf die Klemmenleiste NS 32 oder NS 35/7,5, Schriftfeldgröße: 60 x 10 mm

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 055626 146263
GTIN	4055626146263
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,035 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,099 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	48,5 mm
Breite (a)	10 mm
Höhe (c)	60 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Farbe	grau
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PA
RoHS Konform	ja

Schildchenträger - UBE/D (60X10) - 0803719

Technische Daten

Allgemein

Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden
Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Ergebnis Wischfestigkeitsprüfung	Prüfung bestanden
Montageart Markierung	Tragschienenmontage
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfverfahren mit einer Prüf Flamme (DIN EN 60695-11-10)	V0
Sauerstoffindex (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
Klasse I	2
Klasse F	2
Oberflächen Flammbarkeit (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxizität (SMP 800C)	bestanden
Wärmeabgabe kalorimetrisch (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
R22	HL 1 - HL 3
R23	HL 1 - HL 3
R24	HL 1 - HL 3
R26	HL 1 - HL 3

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27149153
eCl@ss 9.0	27144075

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248

Schildchenträger - UBE/D (60X10) - 0803719

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505
UNSPSC 19.0	39131505

Zubehör

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

Einsteckschild - EMT (60X10)R - 0804288



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 60 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500

Klemmenmarker unbeschriftet

Einsteckstreifen - ESL 60X10 - 0804287



Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: einschieben, Schriftfeldgröße: 60 x 10 mm