
Konektory desek plošných spojů - DFMC 1,5/20-ST-3,5-LRBKBDMC-21 - 1711798

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 20, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Vaše výhody

- Přípojka Push-in bez použití nástrojů
- Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
- Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
- Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
- Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4055626266404

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	23,35 mm
Šířka [w]	76,9 mm
Výška [h]	13,25 mm
Rozteč	3,5 mm
Rozměr a	66,5 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	DFMC 1,5/..-ST-LR
Počet pólů	20
Typ připojení	Pružinová svorka Push-in
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité napětí (III/2)	160 V
Jmenovitý proud I_N	8 A
Jmenovitý průřez	1,5 mm²

Konektory desek plošných spojů - DFMC 1,5/20-ST-3,5-LRBKBDMC-21 - 1711798

Technické údaje

Všeobecné

Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Údaje ke koncovkám vodiče

Koncovky vodiče bez izolačního límce, podle DIN 46228-1	Průřez: 0,25 mm²; Délka: 7 mm
	Průřez: 0,34 mm²; Délka: 7 mm
	Průřez: 0,5 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm
	Průřez: 0,75 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm
	Průřez: 1 mm²; Délka: 8 mm ... 10 mm
	Průřez: 1,5 mm²; Délka: 10 mm

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme CB	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

Konektory desek plošných spojů - DFMC 1,5/20-ST-3,5-LRBKBDMC-21 - 1711798

Aprobace


VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5

EAC

cULus Recognized			
Usegroups	**B**	**C**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	50 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil	16-24	16-24	16-24


Výkresy

Diagram



Typ: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR s DMC 1,5/...-G1F-3,5-LR P20 THR


Diagram



Typ: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LRBKBDMC-21 s DMC 1,5/...-G1-3,5-LR P26THR


Konektory desek plošných spojů - DFMC 1,5/20-ST-3,5-LRBKBDMC-21 - 1711798

Diagram



Typ: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR s DMC 1,5/...-G1F-3,5-LR P35

Diagram



Typ: DFMC 1,5/...-ST-3,5-LR s DMCV 1,5/...-G1F-3,5-LR P35

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com