

Konektory desek plošných spojů - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 1773594

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Cín

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu

Vaše výhody

- ✓ Přípojka Push-in bez použití nástrojů
- ✓ Definovaná kontaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
- ✓ Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
- ✓ Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
- ✓ Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356472197

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	21 mm
Šířka [w]	14,9 mm
Výška [h]	12,4 mm
Rozteč	3,5 mm
Rozměr a	10,5 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	FK-MCP 1,5/...-ST
Počet pólů	4
Typ připojení	Pružinová svorka Push-in
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	8 A
Jmenovitý průřez	1,5 mm²

Konektory desek plošných spojů - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 1773594

Technické údaje

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	0,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	16
AWG podle UL/CUL min	28
AWG podle UL/CUL max	16

Údaje ke koncovkám vodiče

Koncovky vodiče bez izolačního límce, podle DIN 46228-1	Průřez: 0,25 mm ² ; Délka: 7 mm
	Průřez: 0,34 mm ² ; Délka: 7 mm
	Průřez: 0,5 mm ² ; Délka: 8 mm ... 10 mm
	Průřez: 0,75 mm ² ; Délka: 8 mm ... 10 mm
	Průřez: 1 mm ² ; Délka: 8 mm ... 10 mm
	Průřez: 1,5 mm ² ; Délka: 10 mm

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309

Konektory desek plošných spojů - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 1773594

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440309
------------	----------

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme 	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5

EAC 

cULus Recognized 	
Usegroups	B
Jmenovité napětí UN	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A


Konektory desek plošných spojů - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 1773594

Aprobace

Usegroups	B
mm²/AWG/kcmil	28-16


Výkresy

Diagram




Typ: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 s MC 1,5/...-G-3,5

Diagram




Typ: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 s MCV 1,5/...-G-3,5 P... THR

Diagram



Typ: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 s MCD 1,5/...-G3-3,5 P26 THR MAG

Diagram



Typ: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 s MCO 1,5/...-G1(L/R)-3,5 KMGY

Konektory desek plošných spojů - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - 1773594

Diagram

Typ: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 s MCV 1,5/...-G-3,5

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>