Konektory desek plošných spojů - MCV 1,5/ 6-G-3,5 P20 THRR56 - 1780969

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 6, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Vaše výhody

- Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
- Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
- Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení



Obchodní data

package_quantity	200
GTIN	4046356544351

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	6,9 mm
Šířka	22,4 mm
Rozteč	3,5 mm
Rozměr a	17,5 mm
Šířka [w]	22,4 mm
Výška [h]	11,2 mm
Konstrukční výška	9,2 mm
Délka pájeného pinu	2 mm
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
Délka	6,9 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MCV 1,5/..-G-THR
skupina izolačního materiálu	IIIa
Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV

Konektory desek plošných spojů - MCV 1,5/ 6-G-3,5 P20 THRR56 - 1780969

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Jmenovité napětí (III/2)	160 V
Jmenovité napětí (II/2)	250 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	LCP
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Počet pólů	6

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409

Konektory desek plošných spojů - MCV 1,5/ 6-G-3,5 P20 THRR56 - 1780969

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	


VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		


Výkresy

Vrtací schéma




Konektory desek plošných spojů - MCV 1,5/ 6-G-3,5 P20 THRR56 - 1780969

Diagram



Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com