Zásuvka konektorové průchodky - MCDV 1,5/10-G1F-3,81 - 1842843

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 10, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, U kombinace se zástrčkami MCV je vždy nutné použít zástrčku MCVW a MCVR.

Vaše výhody

- Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
- Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
- Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
- Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4017918112059

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	22,7 mm
Šířka	48,49 mm
Rozteč	3,81 mm
Rozměr a	34,29 mm
Šířka [w]	48,49 mm
Výška [h]	25,3 mm
Konstrukční výška	21,9 mm
Délka pájeného pinu	3,4 mm
rozměry kolíku	0,8 x 0,8 mm
vzdálenost kolíků	15,24 mm
Délka	22,7 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MCDV 1,5/..-G1F
skupina izolačního materiálu	I

Zásuvka konektorové průchodky - MCDV 1,5/10-G1F-3,81 - 1842843

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Jmenovité napětí (III/2)	160 V
Jmenovité napětí (II/2)	320 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	8 A
Zatěžovací proud maximální	8 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	zelená
Počet pólů	10

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CSA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

Zásuvka konektorové průchodky - MCDV 1,5/10-G1F-3,81 - 1842843

Klasifikace

ETIM

ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

CSA / IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

CSA		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

Zásuvka konektorové průchodky - MCDV 1,5/10-G1F-3,81 - 1842843

Příslušenství

Kódovací prvek

CP-MSTB - 1734634




Popisky svorek, potištěné

SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109




Výkresy

Vrtací schéma




Diagram



Typ: FRONT-MC 1,5/...-STF-3,81 s MCDV 1,5/...-G1F-3,81

Zásuvka konektorové průchodky - MCDV 1,5/10-G1F-3,81 - 1842843


Diagram



Typ: MC 1,5/...-STF-3,81 s MCDV 1,5/...-G1F-3,81

Diagram

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com