

Kabelmarkerträger - KMK HP (60X15) - 0830722

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 9 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm



Ihre Vorteile

- ✓ Kunststoff-Kabelmarker für Einsteckschilder, zur Kabelbindermontage
- ✓ Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich
- ✓ Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt
- ✓ Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	 4 046356 725804
GTIN	4046356725804
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,100 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	60 mm
Breite (a)	15 mm
Höhe (c)	60 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Kabelmarkerträger - KMK HP (60X15) - 0830722

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Montage)	-40 °C
-------------------------------	--------

Allgemein

Farbe	transparent
Ausführung	Befestigungssatz
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PC (Polycarbonat)
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Montageart Markierung	Kabelbindermontage
Ergebnis	Prüfung bestanden
Klasse I	3
Klasse F	1
R22	HL 3
R24	HL 3

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410

Kabelmarkerträger - KMK HP (60X15) - 0830722

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Zubehör

Zubehör

Gerätemarker unbeschriftet

Einrastschildchen - UCT-EMP (60X15) - 1014119



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3

Einrastschildchen - US-EMP (60X15) - 0828781



Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 60 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9

Einsteckschild - EMT (60X15)R - 0801846



Einrastmarker, zur Kennzeichnung von Inline-Modulen

Kabelbinder

Kabelbinder - WT-HP HF 3,6X140 - 0830982



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelmarkerträger - KMK HP (60X15) - 0830722

Zubehör

Kabelbinder - WT-HP HF 4,8X200 - 0830983



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Kabelbinder - WT-HP HF 4,5X290 - 0830984



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung
