

Označovač kabelů - WML HF 22(25X25)R - 0830820

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Označovač kabelů, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 22 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 25 mm

Vaše výhody

- ✓ Etikety označovače kabelů sestávají ze samolepicího popisovacího pole a průhledné ochranné fólie.
- ✓ Etikety označovače kabelů se nepřipojují, takže kabel lze i dodatečně např. táhnout kabelovými kanály.
- ✓ Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
- ✓ Odolné vůči rozpouštědlům
- ✓ Bezhalogenový

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4046356800662

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	95,25 mm
Šířka (a)	25,4 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C
Doporučené podmínky skladování	21°C / 50% relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat až do zpracování v originálním obalu.

Všeobecné

Barva	bílá
Materiál základního prvku	Vinylový film
Provedení	Etiketa
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Materiálem	polyetylén
shodný s RoHS	ano
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Počet jednotlivých štítků	900
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	3
Lepidlo	Akrylát
Možnost potištění	Termotransfér

Označovač kabelů - WML HF 22(25X25)R - 0830820

Technické údaje

Všeobecné

Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Střídavé klima kondenzační vody s SO2 zkušební specifikace	DIN 50018:2013-05
Stupeň klimatu	AHT 1,0 S
Cykly	2
Výsledek zkoušky kondenzované vody	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	lepení

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

Označovač kabelů - WML HF 22(25X25)R - 0830820

Klasifikace

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
--------------------	----------

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>