

## Popisky přístrojů - LS-EMP-AL (60X30) BK - 0831673

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Popisky přístrojů, Hliníkový štítek, černá, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 60 x 30 mm

### Vaše výhody

- ✓ Hliníkové značení přístrojů k zasunutí do nosičů štítků

### Obchodní data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| package_quantity | 5             |
| GTIN             | 4046356926072 |

### Technické údaje

#### Rozměry

|           |         |
|-----------|---------|
| Délka (b) | 29,8 mm |
| Šířka (a) | 59,7 mm |

#### Okolní podmínky

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
|----------------------------|------------------|

#### Všeobecné

|                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Barva                                                   | černá                                            |
| Obsažené látky                                          | bez silikonu, halogenů a kadmia                  |
| Materiálem                                              | hliník                                           |
| shodný s RoHS                                           | ano                                              |
| Otěruvzdornost                                          | ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                      |
| Počet jednotlivých štítků                               | 10                                               |
| Možnost potíštění                                       | Přímý laserový popis                             |
| Test na látky narušující smáčení laku                   | VW PV 3.10.7:2005-02                             |
| Výsledek                                                | Zkouška vykonána úspěšně                         |
| Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace | v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06                |
| Postup                                                  | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou      |
| Zkušební doba                                           | 96 h                                             |
| Poznámka                                                | Údaje se nevztahují na stálobarevnost materiálu. |
| Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru                  | Zkouška vykonána úspěšně                         |
| Solná mlha zkušební specifikace                         | DIN EN 60068-2-11:2000-02                        |
| Postup                                                  | A                                                |

## Popisky přístrojů - LS-EMP-AL (60X30) BK - 0831673

### Technické údaje

#### Všeobecné

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zkušební doba</b>                                   | 96 h                                             |
| <b>Poznámka</b>                                        | Údaje se nevztahují na stálobarevnost materiálu. |
| <b>Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze</b>      | Zkouška vykonána úspěšně                         |
| <b>Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace</b> | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07              |
| <b>Výsledek</b>                                        | Zkouška vykonána úspěšně                         |
| <b>Označení způsobu montáže</b>                        | zajištěný v nosiči štítků                        |

#### Normy a určování

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Otěruvzdornost</b> | ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

### Klasifikace

#### eCl@ss

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>eCl@ss 5.1</b>    | 27141100 |
| <b>eCl@ss 6.0</b>    | 27149100 |
| <b>eCl@ss 7.0</b>    | 27149129 |
| <b>eCl@ss 8.0</b>    | 27149129 |
| <b>eCl@ss 9.0</b>    | 27400629 |
| <b>eCl@ss 10.0.1</b> | 27400629 |

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000761 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC001288 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC001288 |
| <b>ETIM 7.0</b> | EC001288 |

#### UNSPSC

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>UNSPSC 13.2</b> | 39131504 |
|--------------------|----------|

### Příslušenství

#### Zásobník

TOPMARK LASER-MAG SHEET - 0831836



### Tiskový systém

## Popisky přístrojů - LS-EMP-AL (60X30) BK - 0831673

### Příslušenství

TOPMARK LASER - 0831831



---

TOPMARK NEO SET - 1012018



---

### Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>