


Svorka desky plošných spojů - PT 1,5/ 7-3,5-H - 1984662

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Vaše výhody

- ☒ Známy princip připojení dovoluje celosvětové použití
- ☒ Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
- ☒ Velká výhoda svorek díky pravouhlému svorkovému prostoru
- ☒ Dovoluje připojení dvou vodičů
- ☒ Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů



Obchodní data

package_quantity	100
GTIN	4017918946210

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	7,55 mm
Rozteč	3,5 mm
Rozměr a	21 mm
Šířka [w]	24,5 mm
Konstrukční výška	9,15 mm
Výška [h]	13,65 mm
Délka pinu [P]	4,5 mm
vzdálenost kolíků	3,5 mm
Průměr vyvrtaného otvoru	1,2 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	PT 1,5/...-H
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	2,5 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	2,5 kV

Svorka desky plošných spojů - PT 1,5/ 7-3,5-H - 1984662

Technické údaje

Všeobecné

Jmenovité rázové napětí (II/2)	2,5 kV
Jmenovité napětí (III/3)	160 V
Jmenovité napětí (III/2)	200 V
Jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	17,5 A
Jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Zatěžovací proud maximální	17,5 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	5 mm
Počet pólů	7
Závit šroubu	M2
Utahovací moment min.	0,22 Nm
Utahovací moment max	0,25 Nm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	0,75 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	16
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	0,34 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,2 mm ²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	0,5 mm ²

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Svorka desky plošných spojů - PT 1,5/ 7-3,5-H - 1984662

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27141109
eCl@ss 5.0	27141190
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Aprobace

SEV / EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení

SEV 	
Jmenovité napětí UN	160 V
Jmenovitý proud IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	1.5

EAC 

cULus Recognized 		
Usegroups	B	D
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-16	26-16

Svorka desky plošných spojů - PT 1,5/ 7-3,5-H - 1984662

Příslušenství

Šroubovací nástroj

SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Popisky svorek, potištěné

SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804073




Příslušenství

SK 3,5/2,8:SO - 0805030




Výkresy

Vrtací schéma



Svorka desky plošných spojů - PT 1,5/ 7-3,5-H - 1984662

Diagram



Zátěžový diagram pro 5 pólů; redukční faktor=1

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved

<http://www.phoenixcontact.com>