

Leiterplattengrundleiste - SMC 1,5/ 3-G-3,81 HT BK - 1999440

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Leiterplattengrundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktobefläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm



Abbildung zeigt Standardartikel

Ihre Vorteile

- Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
- Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
- Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	250 STK
Mindestbestellmenge	250 STK
GTIN	 4 017918 981174
GTIN	4017918981174
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,300 g
Zolltarifnummer	85366930
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten

Maße

Länge [l]	13,1 mm
Breite	9,01 mm
Rastermaß	3,81 mm
Breite [w]	9,01 mm
Höhe [h]	14,8 mm
Bauhöhe	11 mm
Länge des Lötpins	3,8 mm

Leiterplattengrundleiste - SMC 1,5/ 3-G-3,81 HT BK - 1999440

Technische Daten

Maße

Länge	13,1 mm
-------	---------

Allgemein

Artikelfamilie	SMC 1,5/..-G-HT
Farbe	schwarz
Polzahl	3

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CUL
----------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Leiterplattengrundleiste - SMC 1,5/ 3-G-3,81 HT BK - 1999440

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC



B.01742

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> E60425-20110128

	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	8 A	8 A