Konektory desek plošných spojů - MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - 2200485

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: černá, Výrobek s postranním vývodem pinu

Vaše výhody

- Zásuvka konektoru a zástrčka pro pouzdro elektroniky ME a ME MAX
- Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů
- Rozteč 5 mm
- Počet pólů 2 až 4
- Bezpečné při dotyku prstem



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4046356657051

Technické údaje

Rozměry

Rozteč	5 mm
vzdálenost kolíků	5,00 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	MSTBO 2,5/..-G1PL
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	400 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	12 A
Izolační materiál	PA

Konektory desek plošných spojů - MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - 2200485

Technické údaje

Všeobecné

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	černá
Počet pólů	4

Normy a určování

Přípojka podle normy	EN-VDE
	CUL
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobace

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized /

Konektory desek plošných spojů - MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - 2200485

Aprobace

Podrobnosti schválení

IECEE CB Scheme	
Jmenovité napětí UN	320 V
Jmenovitý proud IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
Jmenovité napětí UN	320 V
Jmenovitý proud IN	16 A
mm²/AWG/kcmil	

EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	300 V
Jmenovitý proud IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com