

## Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - 1015248


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn




### Ihre Vorteile

- ✓ Weiße Ausführung: Farbstabil beim Lötens und in der Anwendung
- ✓ Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen
- ✓ Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
- ✓ Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl
- ✓ Werkzeuge für das manuelle und automatisierte Crimpen optional erhältlich



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 055626 495859
GTIN	4055626495859
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,054 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,054 g
Zolltarifnummer	85472000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

### Technische Daten

#### Artikeleigenschaften

Kurzbezeichnung	Leiterplattensteckverbinder
Stecksystem	COMBICON COMPACT PTSM
Kontaktart	Stift (male)
Artikelfamilie	PTCM 0,5/...-PI
Rastermaß	2,5 mm
Polzahl	8

# Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - 1015248

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Anschlussart	Crimpschluss
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	8
Anzahl der Potenziale	8

### Elektrische Kenndaten

Nennspannung	160 V
--------------	-------

### Anschlussvermögen

Anschlussart	Crimpschluss
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Maximaler Außendurchmesser der Isolierung 1,9 mm)
Leiterquerschnitt AWG / kcmil	26 ... 18 (Maximaler Außendurchmesser der Isolierung 1,9 mm)
Abisolierlänge	4,1 mm ... 4,5 mm

### Materialangaben - Gehäuse

Isolierstoff	PA
Isolierstoffgruppe	I
CTI nach IEC 60112	600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12	850
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13	775
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2	125 °C

### Maßangaben zum Produkt

Länge [ l ]	18,3 mm
Breite [ w ]	21,7 mm
Höhe [ h ]	5 mm
Rastermaß	2,5 mm
Bauhöhe (Höhe ohne Lötpin)	5 mm
Maß a	17,5 mm

### Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Verpackungseinheit	100
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve)

### Anschluss und Verbindungsmethode

### Mechanische Prüfungen nach Norm

Sichtprüfung	Prüfung bestanden DIN EN 60512-1-1:2003-01
--------------	--

# Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - 1015248

## Technische Daten

### Mechanische Prüfungen nach Norm

Maßprüfung	Prüfung bestanden DIN EN 60512-1-2:2003-01
Beständigkeit von Aufschriften	Prüfung bestanden DIN EN 60068-2-70:1996-07
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Anzahl der Zyklen	25
Steckkraft je Pol ca.	3 N
Ziehkraft je Pol ca.	2 N
Polarisation und Kodierung	Prüfung bestanden DIN EN 60512-13-5:2006-11
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Prüfkraft je Pol	20 N

### Luft- und Kriechstrecken

Luft und Kriechstrecken	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Prüfspezifikation	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Bemessungsisolationsspannung (III/3)	160 V
Bemessungsisolationsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsisolationsspannung (II/2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3)	1,5 mm
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2)	1,5 mm
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2)	1,5 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3)	2 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (III/2)	0,8 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (II/2)	1,6 mm

### Strombelastbarkeits- / Derating-Kurven

#### Mechanische Prüfungen (A)

Steckkraft je Pol ca.	3 N
Ziehkraft je Pol ca.	2 N
Unverwechselbarkeit beim Stecken Anforderung >20 N	Prüfung bestanden
Kontakthalterung im Einsatz Anforderung >20 N	Prüfung bestanden

#### Lebensdauerprüfungen (B)

Prüfspezifikation	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Durchgangswiderstand R <sub>1</sub>	3,2 mΩ
Steckzyklen	25
Durchgangswiderstand R <sub>2</sub>	3,4 mΩ
Stehstoßspannung auf Meereshöhe	2,95 kV
Stehwechselspannung	1,39 kV

# Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - 1015248

## Technische Daten

### Klimatische Prüfungen (D)

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 6988:1997-03
Kältebeanspruchung	-55 °C/2 h
Wärmebeanspruchung	105 °C/168 h
Korrosionsbeanspruchung	0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> auf 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 Zyklus
Stehstoßspannung auf Meereshöhe	2,95 kV
Stehwechselspannung	1,39 kV

### Umwelt- und Lebensdauerprüfungen (E)


Prüfspezifikation	DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11
Ergebnis Schutzgrad IP-Code	Fingerberührsicherheit mit IP20 Prüffinger

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Zeichnungen

Diagramm



Typ: PTCM 0,5/...-PL-2,5 WH mit PTCM 0,5/...-PI-2,5 WH

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700

# Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - 1015248

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

### ETIM

ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen


cULus Recognized

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

cULus Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E60425-20101209
	B	D	
Nennspannung UN	150 V	150 V	
Nennstrom IN	5 A	5 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	22-18	22-18	

## Zubehör

### Zubehör

#### Crimpkontakt

Zubehör - PTCM-MP-PI 0,34-0,75 R - 1013987



Crimpkontakt, Kontaktart: Stift (male), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn, Verpackungsart: Bandware auf Rolle

## Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - 1015248

### Zubehör

Zubehör - PTCM-MP-PI 0,14-0,5 R - 1013988



Crimpkontakt, Kontaktart: Stift (male), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn, Verpackungsart: Bandware auf Rolle

Zubehör - PTCM-MP-PI 0,34-0,75 - 1013989



Crimpkontakt, Kontaktart: Stift (male), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn

Zubehör - PTCM-MP-PI 0,14-0,5 - 1013990



Crimpkontakt, Kontaktart: Stift (male), Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn

### Crimpwerkzeug

Crimpzange - CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 1064998



Crimpzange, für COMBICON-Crimpverbinder Querschnitt: 0,14 ... 0,75 mm<sup>2</sup>. Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, frontale Einführung, B-Crimp, inkl. 2 Positionierhilfen

### Optionales Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PTSM 0,5/ 8-P-2,5 WH - 1704861



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn

## Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 8-PI-2,5 WH - 1015248

### Zubehör

Leiterplattengrundleiste - PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1708001



Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktfläche: Zinn, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Pinlänge [P]: 2 mm, Artikel mit Verdreheschutzzapfen

Leiterplattengrundleiste - PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD WHR44 - 1815251



Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktfläche: Zinn, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie

Leiterplattengrundleiste - PTSM 0,5/ 8-HHI-2,5-THR WH R32 - 1815044



Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Pinlänge [P]: 2,1 mm

Leiterplattensteckverbinder - PTSM 0,5/ 8-PL-2,5 WH - 1709465



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: weiß, Kontaktfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - PTCM 0,5/ 8-PL-2,5 WH - 1015458



Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktfläche: Zinn