

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckenlegern; Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckenleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkisblau

Ihre Vorteile

- ✓ Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau
- ✓ Flexible Platinenbefestigung, passt sich nahezu jedem Formfaktor an
- ✓ Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
- ✓ Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 403373
GTIN	4055626403373
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	436,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	436,300 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Typ	UCS 145-125-H-CCD 7035
Art.-Nr.	2203450
Gehäuseart	Universalgehäuse
Ausführung	Hohe Bauform

Maßangaben

Breite [w]	145 mm
Höhe [h]	125 mm

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450

Technische Daten

Maßangaben

Tiefe [d]	67 mm
Maße	120 mm x 100 mm (Maximale Leiterplattenabmessung)

Materialangaben

Farbe (RAL)	lichtgrau (7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	1
Hinweis zu Leiterplattenaufnahmen	Dieser Artikel ist für eine Leiterplatte vorbereitet. Weitere Leiterplatten können mit Hilfe von Klebedomen (Zubehör) befestigt werden.
Leiterplattenstärke	0,8 mm ... 3 mm
Leiterplattenfläche gesamt	12000 mm ²
Art der Leiterplattenbefestigung	Verschraubung

Verlustleistung Einzelgehäuse bei 20 °C

Umgebungstemperatur	20 °C
Reduktionsfaktor	1
Einbaulage	vertikal
Verlustleistung	13,5 W

Verlustleistung Einzelgehäuse bei 30 °C

Umgebungstemperatur	30 °C
Reduktionsfaktor	0,84
Einbaulage	vertikal
Verlustleistung	11,3 W

Verlustleistung Einzelgehäuse bei 40 °C

Umgebungstemperatur	40 °C
Reduktionsfaktor	0,66
Einbaulage	vertikal
Verlustleistung	9 W

Verlustleistung Einzelgehäuse bei 50 °C

Umgebungstemperatur	50 °C
Reduktionsfaktor	0,54
Einbaulage	vertikal
Verlustleistung	7,3 W

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450

Technische Daten

Verlustleistung Einzelgehäuse bei 60 °C

Umgebungstemperatur	60 °C
Reduktionsfaktor	0,4
Einbaulage	vertikal
Verlustleistung	5,5 W

Mechanische Festigkeit/Falltrommel

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhöhe	50 cm
Anzahl der Fallzyklen	50

Vibrationsprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenz	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Beschleunigung	2g (58,1 - 150 Hz)
Prüfdauer je Achse	2,5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	15g
Schockdauer	11 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)

Wärmebeständigkeit (Kugeldruckprüfung)

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Prüfdauer	1 h
Kraft	20 N

Prüfung zur Beurteilung der Brandgefahr (Glühdraht)

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Einwirkdauer	30 s

Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfspezifikation	VW PV 3.10.7:2005-02

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

Prüfspezifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Ergebnis Schutzgrad IP-Code	IP40

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450

Technische Daten

Allgemeine Hinweise

Hinweis	Sie können das Gehäuse maximal 10x öffnen.
---------	--

Hinweis zur Montage

Anzugsdrehmoment / Drehzahl	Verschraubung der Gehäusehälften: 1,2 Nm-1,4 Nm / 500 rpm-1000 rpm
	Befestigung der Leiterplatte auf dem Eckenleger: 0,4 Nm-0,5 Nm / 500 rpm-1000 rpm
Antriebsform Schraubenkopf	Verschraubung der Gehäusehälften: Torx® mit Längsschlitz(T10)
	Befestigung der Leiterplatte: Torx® mit Längsschlitz(T7)

Verpackungsangaben

Verpackungsart	Kartonverpackung
Verpackungseinheit	1
Benennung Verpackungseinheiten	Stück


Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Zeichnungen

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450

Zubehör

Zubehör

Drehmomentwerkzeug

Akkuschrauber - SF-ASD 21 - 1212532



Akkuschrauber, inkl. Akku 1,5 Ah, Rechts-/Linkslauf, 21-stufige Kupplung, bis 600 U/min, 6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss-Bohrfutter, Drehmoment einstellbar von 0,3 ... 4,4 Nm

Drehmoment-Schraubendreher - TSD-M 1,2NM - 1212224



Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 0,3 - 1,2 Nm

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SF-TXH 10X80 - 1200149



Schraubendreher, Torx[®] mit Bohrung, TX 10 x 80, Zwei-Komponentengriff

Schraubeinsatz - SF-BIT-TX 10-50 - 1212573



Schraub-Bit, Torx[®], E6,3-1/4" Antrieb, Größe: TX 10 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Optionales Zubehör

Eckeinleger - UCS CC 7035 - 2203395

Eckeinleger für UCS-Gehäuse, Werkstoff: Polyamid, Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035



Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450

Zubehör

Eckeinleger - UCS CC 9005 - 2203396

Eckeinleger für UCS-Gehäuse, Werkstoff: Polyamid, Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005



Schraubensatz - UCS SF 3,5X20 - 2203402



Schraubenset zum Aufbau eines UCS-Gehäuses in der Bauhöhe 47 mm

Schraubensatz - UCS SF 3,5X40 - 2203403



Schraubenset zum Aufbau eines UCS-Gehäuses in der Bauhöhe 67 mm

Befestigungssatz - UCS GD 9005 - 2203401

Klebbarer Schraubdom zur Befestigung der Leiterplatte, Werkstoff: Polyamid; Inhalt 4 Stück mit Schrauben 2,5 x 8



Wandhalterung - UCS WM-B 7035 - 2203718



Adapter zur Befestigung der UCS Gehäuse an der Wand, Material: Polyamid, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035, wird anstelle des Eckeinlegers UCS CC eingesetzt; Verwendung nur in Verbindung mit Klebdom UCS GD 9005

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450

Zubehör

Wandhalterung - UCS WM-B 9005 - 2203719



Adapter zur Befestigung der UCS Gehäuse an der Wand, Material: Polyamid, Farbe: schwarz ähnlich RAL 9005, wird anstelle des ECKEINLEGERES UCS CC eingesetzt, Verwendung nur in Verbindung mit Klebedom UCS GD 9005

Wandhalterung - UCS WM-B 5018 - 2203391



Adapter zur Befestigung der UCS Gehäuse an der Wand, Material: Polyamid, Farbe: türkisblau, ähnlich RAL 5018, wird anstelle des ECKEINLEGERES UCS CC eingesetzt. Verwendung nur in Verbindung mit Klebedom UCS GD 9005

Stoßschutzecken - UCS CP 7035 - 2203346



Adapter zum Schutz der Ecken der UCS-Gehäuse, Material: TPE-U, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035, wird in den Schraublöchern des Gehäuses gehalten

Stoßschutzecken - UCS CP 9005 - 2203347



Adapter zum Schutz der Ecken der UCS-Gehäuse, Material: TPE-U, Farbe: schwarz ähnlich RAL 9005, wird in den Schraublöchern des Gehäuses gehalten

Stoßschutzecken - UCS CP 5018 - 2203348



Adapter zum Schutz der Ecken der UCS-Gehäuse, Material: TPE-U, Farbe: türkisblau ähnlich RAL 5018, wird in den Schraublöchern des Gehäuses gehalten

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450

Zubehör

Stapeladapter - UCS CS 7035 - 2203720



Adapter zum stapeln mehrerer UCS Gehäuse einer Größe, Material: TPE-U, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035, wird in den Schraublöchern des Gehäuses gehalten

Stapeladapter - UCS CS 9005 - 2203721



Adapter zum stapeln mehrerer UCS-Gehäuse einer Größe, Material: TPE-U, Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005, wird in den Schraublöchern des Gehäuses gehalten

Stapeladapter - UCS CS 5018 - 1029039



Adapter zum stapeln mehrerer UCS-Gehäuse einer Größe; Material: TPE-U, Farbe: türkisblau, ähnlich RAL 5018, wird in den Schraublöchern des Gehäuses gehalten

Tragschienenadapter - UCS DIN 125-H 7035 - 2203841



Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 125-87-H (lange Seite) oder UCS 145-125-H (kurze Seite) auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 125 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Lichtleiter - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316



Lichtleiter, passiv, starr, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-CCD 7035 - 2203450

Zubehör

Lichtleiter - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317



Lichtleiter, passiv, starr, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)

Lichtleiter - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318



Lichtleiter, passiv, starr, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)

Lichtleiter - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319



Lichtleiter, passiv, starr, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)

Tragschienenadapter - UCS DIN 145-H 7035 - 2203840



Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 145-125-H (lange Seite) oder UCS 195-145-H (kurze Seite) auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 145 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Tragschienenadapter - UCS DIN 125-H 7035 - 2203841



Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 125-87-H (lange Seite) oder UCS 145-125-H (kurze Seite) auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 125 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035