

Smršťovací ochrana před spletením - FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - 1019676

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Smršťovací ochrana před spletením, provedení: přímo, krytí: IP20, kabelový vývod: nahoru a dolů, barva: průhledná

Popis produktu

Smršťovací ochrana před spletením

Vaše výhody

- ☒ bez útlumového vlivu na svařovaný spoj
- ☒ mechanická ochrana svařovaných spojů
- ☒ Bellcore GR-1380-CORE (Telcordia)
- ☒ BT (British Telecom)

Obchodní data

package_quantity	12
GTIN	4055626701196

Technické údaje

Mechanické parametry

Vnější průměr vedení	250 µm (vč. primárního povlaku)
Kabelový vývod	nahoru a dolů
Barva	průhledná
Způsob montáže	Smršťovací ochrana před spletením
Druh ochrany	IP20
Provedení	přímo
Typ poznámky	Pokyny pro objednávku:
Poznámka	Ochrana před spletením pro box na spoje FDX 20

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 70 °C (podle EN 61300-2)
Krytí	IP20

Údaje o materiálu

Materiálem	Ethylenvinylacetát (EVA)
Hloubka	0,5 mm
Výška	1,3 mm

Smršťovací ochrana před spletením - FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - 1019676

Technické údaje

Parametry vedení

Typ kabelu	Skleněná vlákna
------------	-----------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	19030300
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 9.0	27144440
eCl@ss 10.0.1	27144440

ETIM

ETIM 6.0	EC000034
ETIM 7.0	EC000034

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ENEC

Výkresy

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>