

Spodní část krytu - ICS25-B77X75-O-7035 - 2203876

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Pouzdra nosné lišty, Dolní část, bez větrací štěrby, šířka: 25 mm, příčné spojení: bez konektoru sběrnice, barva: světle šedá (7035), počet pólů příčného spojení: není relevantní

Vaše výhody

- ✓ Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě způsobu připojení
- ✓ Standardizovaná připojení jako RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky jako integrální součásti
- ✓ Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
- ✓ Osmipólový konektor sběrnice na nosnou lištu pro jednoduchou komunikaci od modulu k modulu



Obchodní data

package_quantity	10
GTIN	4055626465517

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Stručný popis	Spodní část krytu
Typ	ICS25-B77X75-O-7035
Druh čís.	2203876
Druh pouzdra	Pouzdra nosné lišty
Provedení	Dolní část
Max. dosažitelný kód IP	IP20
Způsob montáže	Montáž na nosnou lištu
Počet pater	3
Větrací otvor k dispozici	ne
Max. počet pólů	24 (rozteč: 5 mm)

Rozměrové údaje

Výkres v měřítku	
Šířka [w]	25 mm
Výška [h]	77 mm
Hloubka od horní hrany nosné lišty [d]	75 mm

Spodní část krytu - ICS25-B77X75-O-7035 - 2203876

Technické údaje

Rozměrové údaje

Rozměry	25 mm x 77 mm x 87 mm (Spodní díl pouzdra s horním dílem pouzdra)
----------------	---

Údaje o materiálu

Barva (RAL)	světle šedá (7035)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál pouzdra	Polyamid

Okolní podmínky

Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-40 °C ... 55 °C
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 100 °C
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu)
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	80 %

Údaje o desce plošných spojů

Počet slotů desky plošných spojů	2
Montážní poloha	svisle (nosná lišta vodorovně)
Způsob upevnění desky plošných spojů	Pojistka

Ztrátový výkon samostatného pouzdra při 20 °C

Teplota prostředí	20 °C
Redukční faktor	1
Montážní poloha	vertikální
Ztrátový výkon	15 W

Ztrátový výkon samostatného pouzdra při 30 °C

Teplota prostředí	30 °C
Redukční faktor	0,81
Montážní poloha	vertikální
Ztrátový výkon	12 W

Ztrátový výkon samostatného pouzdra při 40 °C

Teplota prostředí	40 °C
Redukční faktor	0,67
Montážní poloha	vertikální
Ztrátový výkon	10 W

Ztrátový výkon samostatného pouzdra při 50 °C

Teplota prostředí	50 °C
Redukční faktor	0,53
Montážní poloha	vertikální
Ztrátový výkon	8 W

Ztrátový výkon samostatného pouzdra při 60 °C

Teplota prostředí	60 °C
Redukční faktor	0,41

Spodní část krytu - ICS25-B77X75-O-7035 - 2203876

Technické údaje

Ztrátový výkon samostatného pouzdra při 60 °C

Montážní poloha	vertikální
Ztrátový výkon	6,1 W

Mechanická pevnost/padací buben

Výška zdvihu	50 cm
Počet cyklů zdvihu	50

Vibrační zkouška

Specifikace zkoušky	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvence	10 - 150 - 10 Hz
Rychlost rozmitání	1 oktáva/min.
Amplituda	0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Zrychlení	2g (58,1 - 150 Hz)
Zkušební doba na jednu osu	2,5 h
Zkušební směry	Osa X, Y a Z

Otřesy

Specifikace zkoušky	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Forma rázu	polosinusová forma
Zrychlení	15g
Doba trvání rázu	11 ms
Počet rázů v jednom směru	3
Zkušební směry	Osa X, Y a Z (poz. a neg.)

Teplná odolnost (zkouška tvrdosti podle Brinella)

Specifikace zkoušky	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Teplota	125 °C
Zkušební doba	1 h
Síla	20

Zkouška posouzení rizika požáru (rozžhavené vlákno)

Specifikace zkoušky	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Teplota	850 °C
Doba působení	30 s

Test na látky narušující smáčení laku

Specifikace zkoušky	VW PV 3.10.7:2005-02
---------------------	----------------------

Krytí pouzdrům (IP kód)

Specifikace zkoušky	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Výsledek krytí IP kód	IP20

Údaje o balení

Způsob balení	zabaleno v krabici
Jednotka balení	10
Pojmenování balících jednotek	Kus

Spodní část krytu - ICS25-B77X75-O-7035 - 2203876

Technické údaje

Údaje o balení

Typ přebalení	Lepenka
---------------	---------

Normy a předpisy

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180505
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

Aprobace

UL Recognized /

Podrobnosti schválení

UL Recognized 

Příslušenství

Horní část vestavného pouzdra

ICS25-C77X12-7035 - 1019703



Spodní část krytu - ICS25-B77X75-O-7035 - 2203876

Příslušenství

ICS25-TL77X12-7035 - 1019570



Zásuvka konektoru desky plošných spojů

ICC25-H/4L5,0-7035 - 2203902



ICC25-H/4R5,0-7035 - 2203903



Zástrčka desky plošných spojů

PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 2202344



MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332



Připojovací clona

Spodní část krytu - ICS25-B77X75-O-7035 - 2203876

Příslušenství

ICS25-F22S-7035 - 2203890



ICS25-F45S-7035 - 2203891



ICS25-F22V-7035 - 1079495



ICS25-F45V-7035 - 1079492



ICS25-F22U-7035 - 1053046



Spodní část krytu - ICS25-B77X75-O-7035 - 2203876

Příslušenství

ICS25-F22A-7035 - 2203894



ICS25-F45D15-7035 - 2203896



Konektor na nosnou lištu

TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - 2202891



TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - 2202890




TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - 2202895



Výkresy

Spodní část krytu - ICS25-B77X75-O-7035 - 2203876

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>