

Gehäuseoberteil - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Tragschienengehäuse, Oberteil, geschlossen, Breite: 20 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 12 mm, Farbe: lichtgrau (7035)



Ihre Vorteile

- ✓ Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
- ✓ Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten
- ✓ Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung
- ✓ Achtpolige Tragschienen-Busverbinder mit parallelen und bis zu zwei seriellen Kontakten für eine einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation

RoHS IP20

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 055626 465548
GTIN	4055626465548
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,000 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Kurzbezeichnung	Gehäuseoberteil
Typ	ICS20-C100X12-7035
Art.-Nr.	2203879
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Ausführung	Oberteil, geschlossen
Max. zu erreichender IP-Code	IP20

Gehäuseoberteil - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Montageart	Einrasten
------------	-----------

Maßangaben

Breite [w]	20 mm
Höhe [h]	100 mm
Tiefe [d]	12 mm

Materialangaben

Farbe (RAL)	lichtgrau (7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Polyamid

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Mechanische Festigkeit/Falltrommel

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhöhe	50 cm
Anzahl der Fallzyklen	50

Wärmebeständigkeit (Kugeldruckprüfung)

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Prüfdauer	1 h
Kraft	20

Prüfung zur Beurteilung der Brandgefahr (Glühdraht)

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Einwirkdauer	30 s

Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfspezifikation	VW PV 3.10.7:2005-02
-------------------	----------------------

Allgemeine Hinweise

Art des Hinweises	Montagehinweis:
Hinweis	Beachten Sie bitte das Familiendatenblatt im Download-Bereich.

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Verpackungseinheit	10
Benennung Verpackungseinheiten	Stück
Art der Umverpackung	Karton

Gehäuseoberteil - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27180505
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

Zubehör

Zubehör

Anschlussblende

Gehäuseoberteil - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Zubehör

Anschlussblende - ICS20-F22S-7035 - 2203888



Tragschienengehäuse, ICS-Filler, geschlossen, Breite: 20 mm, Höhe: 7 mm, Tiefe: 22,5 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Anschlussblende - ICS20-F45S-7035 - 2203889



Tragschienengehäuse, ICS-Filler, geschlossen, Breite: 20 mm, Höhe: 7 mm, Tiefe: 45 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Anschlussblende - ICS20-F22V-7035 - 1079494



Tragschienengehäuse, ICS-Filler, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 20 mm, Höhe: 7 mm, Tiefe: 22,5 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Anschlussblende - ICS20-F45V-7035 - 1079493



Tragschienengehäuse, ICS-Filler, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 20 mm, Höhe: 7 mm, Tiefe: 45 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Anschlussblende - ICS20-F22U-7035 - 1053051



Tragschienengehäuse, ICS-Filler, mit Funktionsausschnitt USB, Breite: 20 mm, Höhe: 7 mm, Tiefe: 22,5 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Gehäuseoberteil - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Zubehör

Anschlussblende - ICS20-F22A-7035 - 2203892



Tragschienengehäuse, ICS-Filler, mit Funktionsausschnitt Antenne, Breite: 20 mm, Höhe: 7 mm, Tiefe: 22,5 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

Einbaugehäuseunterteil

Gehäuseunterteil - ICS20-B100X98-V-7035 - 2203878



Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, Etage 1: mit Lüftungsschlitzen, Breite: 20 mm, Höhe: 100 mm, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Farbe: lichtgrau (7035)

Leiterplattengrundleiste

Leiterplattengrundleiste - ICC20-H/3L5,0-7035 - 2203900



Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: lichtgrau, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Artikel mit seitlichem Pinabgang links

Leiterplattengrundleiste - ICC20-H/3R5,0-7035 - 2203901



Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: lichtgrau, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Artikel mit seitlichem Pinabgang rechts

Leiterplattenstecker

Leiterplattensteckverbinder - PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 2202345



Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Gehäuseoberteil - ICS20-C100X12-7035 - 2203879

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - 2200333



Leiterplattenstecker, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Tragschienen-Busverbinder

Tragschienen-Busverbinder - TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - 2202889



Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: lichtgrau, 8 Parallelkontakte

Tragschienen-Busverbinder - TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - 2202894



Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: lichtgrau, 7 Parallelkontakte/1 serieller Kontakt

Tragschienen-Busverbinder - TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - 2202892



Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: lichtgrau, 6 Parallelkontakte/2 serielle Kontakte
