

Blok rozvodek - PTFIX 4/12X1,5 GY - 1046961

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Blok rozvodek, Svornicová základna s napájením, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, Svorky Push-in, počet přípojek: 13, průřez: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, šířka: 31,4 mm, výška: 17,7 mm, barva: šedá, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu

Obchodní data

package_quantity	20
GTIN	4055626668864

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	1
Počet přípojek	13
Jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Jmenovitý průřez napájení	4 mm ²
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Zatěžovací proud maximální	32 A
Součtový proud maximální	32 A
Jmenovitý proud I _N	17,5 A
Jmenovité napětí U _N	450 V
Zatěžovací proud maximální	57 A
Jmenovitý proud I _N	41 A
Otevřená boční stěna	Ne

Rozměry

Šířka	31,4 mm
Délka	21,6 mm
Výška	17,7 mm

Blok rozvodek - PTFIX 4/12X1,5 GY - 1046961

Technické údaje

Data připojení

Napájecí přípojka	Napájecí patro
Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
Přípojka podle normy	IEC 60998-2-2
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	14
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče ohebný AWG	26
Průřez vodiče, ohebný, AWG max	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
	1,5 mm ²
válečkový kalibr	A3
Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odizolování	10 mm ... 12 mm
Přípojka podle normy	IEC 60998-2-2
Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	6 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	24
Průřez vodiče AWG max.	12
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,2 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,2 mm ²
	4 mm ²

Normy a určování

Přípojka podle normy	IEC 60998-2-2
	IEC 60998-2-2
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Blok rozvodek - PTFIX 4/12X1,5 GY - 1046961

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

Aprobace

EAC /

Podrobnosti schválení

EAC ENEC

Příslušenství

Montážní materiál

PTFIX 1,5-F - 1049503



PTFIX 1,5-NS15A - 1049500



PTFIX 1,5-NS35 - 1049497



Blok rozvodek - PTFIX 4/12X1,5 GY - 1046961

Příslušenství

PTFIX 1,5-NS35AD - 1049498



PTFIX 1,5-RZF - 1050613



Zkušební zástrčka

MPS-MT 1-S4-B RD - 1982800



Zástrčný můstek

FBS 2-4 - 3030116



FBS 2-4 BU - 3030117



Blok rozvodek - PTFIX 4/12X1,5 GY - 1046961

Příslušenství

FBS 2-4 GY - 3030118



Popisky svorek, potištěné

SK 4,15/3,8 FORTL.ZAHLEN - 0804378

SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 0825990



SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199986



SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 8199989



Popisky svorek, nepotištěný

Blok rozvodek - PTFIX 4/12X1,5 GY - 1046961

Příslušenství

TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



TML (104X3,8)R - 0801833



TML (104X2,8)R - 0801832



TML (EX3,8)R - 0801837



TML (EX2,8)R - 0801836



Blok rozvodek - PTFIX 4/12X1,5 GY - 1046961

Příslušenství

US-TML (104X3,8) - 0830768



US-TML (104X2,8) - 0830767



SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906



SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



Izolační pouzdro

ISH 1,5/0,2 - 3206131



Blok rozvodek - PTFIX 4/12X1,5 GY - 1046961


Příslušenství

ISH 1,5/0,5 - 3031034



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>