Leiterplattengrundleiste - ICC25-H/4L5,0-7035 - 2203902

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: lichtgrau, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Artikel mit seitlichem Pinabgang links

Ihre Vorteile

- Variabel kodierbar für hohen Schutz vor Fehlstecken
- Ausgelegt für die Integration in den Wellenlötprozess
- Einfache und schnelle Einschubmontage bestückter Leiterplatten dank stabiler Führungsschienen
- Schnell und einfach kodiert beim erstmaligen Verbinden von Steckverbinder und Grundleiste



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
Mindestbestellmenge	50 STK
GTIN	4 055626 466071
GTIN	4055626466071
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,302 g
Zolltarifnummer	85366930
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Maße

Länge [l]	20,35 mm
Breite	25 mm
Rastermaß	5 mm
Breite [w]	25 mm
Höhe [h]	22,4 mm
Länge des Lötpins	3,5 mm

Leiterplattengrundleiste - ICC25-H/4L5,0-7035 - 2203902

Technische Daten

Maße

Länge	20,35 mm

Allgemein

Artikelfamilie	ICC25-H/..L
Isolierstoffgruppe	I
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Nennstrom I_N	16 A
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	lichtgrau
Polzahl	4

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen


Leiterplattengrundleiste - ICC25-H/4L5,0-7035 - 2203902

Diagramm



Typ: PSPT 2,5/...-ST ... mit ICC20(25)-H/...L(R)5,0-...

Diagramm



Typ: MSTBT 2,5 HC/...-STP ... mit ICC20(25)-H/...L(R)5,0-...

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700

Leiterplattengrundleiste - ICC25-H/4L5,0-7035 - 2203902

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20181123

	B	D
Nennspannung UN	300 V	150 V
Nennstrom IN	16 A	15 A

Zubehör

Optionales Zubehör

Leiterplattengrundleiste - ICC25-H/4L5,0-7035 - 2203902

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - 2202344



Leiterplattenstecker, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - 2200332



Leiterplattenstecker, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com