Zásuvka konektorové průchodky - ICC25-H/4L5,0-7035 - 2203902

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, barva: světle šedá, Výrobek s bočním výstupem kontaktu vlevo

Vaše výhody

- Koncipován pro integraci v procesu vlnového pájení
- Jednoduchá a rychlá zásuvná montáž osazených desek plošných spojů díky stabilním vodicím lištám
- Variabilně kódovatelný pro vysokou ochranu před chybným zasunutím



Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4055626466071

Technické údaje

Rozměry

Délka [l]	20,35 mm
Šířka	25 mm
Rozteč	5 mm
Šířka [w]	25 mm
Výška [h]	22,4 mm
Délka pájeného pinu	3,5 mm
Délka	20,35 mm

Všeobecné

Rodina výrobků	ICC25-H/..L
skupina izolačního materiálu	I
Jmenovité rázové napětí (III/3)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (III/2)	4 kV
Jmenovité rázové napětí (II/2)	4 kV
Jmenovité napětí (III/3)	250 V
Jmenovité napětí (III/2)	320 V
Jmenovité napětí (II/2)	630 V
Jmenovitý proud I_N	16 A
Izolační materiál	PA

Zásuvka konektorové průchodky - ICC25-H/4L5,0-7035 - 2203902

Technické údaje

Všeobecné

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Barva	světle šedá
Počet pólů	4

Normy a určování

Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

Aprobace

EAC / cULus Recognized /

Podrobnosti schválení


EAC

cULus Recognized		
Usegroups	**B**	**D**
Jmenovité napětí UN	300 V	150 V
Jmenovitý proud IN	16 A	15 A
mm²/AWG/kcmil		

Výkresy


Zásuvka konektorové průchodky - ICC25-H/4L5,0-7035 - 2203902

Diagram



Typ: PSPT 2,5/...-ST ... s ICC20(25)-H/...L(R)5,0-...

Diagram



Typ: MSTBT 2,5 HC/...-STF s ICC20(25)-H/...L(R)5,0-...

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com