

## Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV-CG GY - 1050380

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Frontplatte der ECS-Familie mit Kabelverschraubung, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse. Farbe: Grau (7042), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm



### Ihre Vorteile

- ✓ Teil der EnviroCase-Anlage
- ✓ Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen
- ✓ Entspricht bei an Sockel befestigter Faceplate der Schutzart IP66/IP67

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 5 STK                                                                                                   |
| Mindestbestellmenge                      | 5 STK                                                                                                   |
| GTIN                                     | <br>4 055626 662886 |
| GTIN                                     | 4055626662886                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 130,480 g                                                                                               |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 130,500 g                                                                                               |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Vereinigte Staaten                                                                                      |
| Verkaufsschlüssel                        | F1 - Elektronikgehäuse                                                                                  |

### Technische Daten

#### Artikeleigenschaften

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Typ        | ECS-P-122X169-S-UV-CG GY                   |
| Art.-Nr.   | 1050380                                    |
| Ausführung | Schraubverriegelung                        |
| Anschluss  | Kabelverschraubung M20 x 1,5 (6 ... 12 mm) |
| Montageart | Schraubverriegelung                        |

#### Maßangaben

|              |        |
|--------------|--------|
| Breite [ w ] | 163 mm |
|--------------|--------|

## Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV-CG GY - 1050380

### Technische Daten

#### Maßangaben

|             |       |
|-------------|-------|
| Höhe [ h ]  | 30 mm |
| Tiefe [ d ] | 62 mm |

#### Materialangaben

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Farbe (RAL)                    | grau (7042)       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                |
| Material Gehäuse               | PC (Polycarbonat) |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
|-------------------------------|-------------------|

#### Angaben zur Leiterplatte

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
|-----------------------------------|---|

#### Verpackungsangaben

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Verpackungseinheit             | 5     |
| Benennung Verpackungseinheiten | Stück |

#### Normen und Bestimmungen

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|


#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                 |
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|            | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten                        |

### Zeichnungen

## Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV-CG GY - 1050380

Maßzeichnung



### Klassifikationen

eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27180401 |
| eCl@ss 4.1 | 27180401 |
| eCl@ss 5.0 | 27180505 |
| eCl@ss 5.1 | 27180505 |
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 | 27182702 |

## Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV-CG GY - 1050380

### Klassifikationen

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
| ETIM 5.0 | EC000058 |
| ETIM 6.0 | EC001031 |
| ETIM 7.0 | EC001031 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11     | 31261501 |
| UNSPSC 12.01  | 31261501 |
| UNSPSC 13.2   | 31261501 |
| UNSPSC 18.0   | 31261501 |
| UNSPSC 19.0   | 31261501 |
| UNSPSC 20.0   | 31261501 |
| UNSPSC 21.0   | 31261501 |

### Zubehör

#### Zubehör

##### Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x6,5x150 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

#### Verschlussstopfen

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 9X16 RD - 1400259



Verschlussstopfen, Material: PA, Farbe: rot

#### Optionales Zubehör

## Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV-CG GY - 1050380

### Zubehör

#### Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-S-UV-V GY - 1050209



Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 164 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm

---

#### Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-S-UV-NV GY - 1050207



Nicht belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 164 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm

---

#### Elektronikgehäuse - ECS-B-122X109-S-UV-NV GY - 1054706



Nicht belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 164 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm

---

#### Elektronikgehäuse - ECS-B-122X109-S-UV -V GY - 1054708



Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 164 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm