

Leiterplattenklemme - MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - 2278429

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Leiterplattenklemme, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 4, Farbe: lichtgrau, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3 mm. Artikel mit seitlichem Pinabgang

Ihre Vorteile

- Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
- Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte
- Raster 3,5 mm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 046356 293037
GTIN	4046356293037
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,540 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,454 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Polzahl	4
Schraubengewinde	M2
Pinlayout	Lineares Pinning

Maßangaben zum Produkt

Rastermaß	3,5 mm
Pinlänge [P]	3 mm
Stiftabstand	3,5 mm
Maß a	10,5 mm

Leiterplattenklemme - MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - 2278429

Technische Daten

Maßangaben für Leiterplatten-Design

Bohrlochdurchmesser	1,2 mm
Stiftabstand	3,5 mm

Verpackungsangaben

Verpackungseinheit	50
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
	CUL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501

Leiterplattenklemme - MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - 2278429

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Approbationen

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40040335
Nennspannung UN		160 V	
Nennstrom IN		8 A	
mm ² /AWG/kcmil		1.5	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19770427
		B
Nennspannung UN		300 V
Nennstrom IN		8 A
mm ² /AWG/kcmil		28-16

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Leiterplattenklemme - MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - 2278429

Zubehör

Schirmanschlusschelle - ME-SAS MINI - 2200456



Schirmanschlusschelle für Leiterplattenklemme