

Protimatice - A-INL-M63-N-S - 1411248

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Protimatice, Mosaz, poniklovaná, pro závit M63 x 1,5, barva: stříbrná

Obchodní data

package_quantity	25
GTIN	4046356923804

Technické údaje

Rozměry

Délka	6 mm
Průměr spojovacího závitu	63 mm
Kontramatice - šířka klíče	70 mm
Šestihran rohový rozměr	75 mm

Podmínky okolí

Teplota prostředí (provoz)	-70 °C ... 220 °C
----------------------------	-------------------

Všeobecné

Materiál	Mosaz, poniklovaná
Typ závitu strana připojení	M63 x 1,5
Barva	stříbrná

Normy a určování

Bezhalogenovost	ano
-----------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
	Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100

Protimatice - A-INL-M63-N-S - 1411248

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27069219
eCl@ss 8.0	27069219
eCl@ss 9.0	27144424
eCl@ss 10.0.1	27144424

ETIM


ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000129
ETIM 6.0	EC000940
ETIM 7.0	EC000940

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31161716
-------------	----------

Výkresy

Výkres v měřítku



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>