

## Flachmutter - SACC-M14-NUT - 1412077

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Flachmutter mit M14-Gewinde



**RoHS**

### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 10 STK  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 STK  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 992961 |
| GTIN                                     | 4046356992961   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,310 g   |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,310 g   |
| Zolltarifnummer                          | 74153300  |
| Herkunftsland                            | Deutschland   |
| Verkaufsschlüssel                        | C1 - Sensor-Aktor-Kabel   |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)   |

### Technische Daten


#### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1   |
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre   |
|            | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Zeichnungen

## Flachmutter - SACC-M14-NUT - 1412077

Maßzeichnung



Flachmutter M14

### Klassifikationen

eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 23119212 |
| eCl@ss 4.0    | 27140800 |
| eCl@ss 4.1    | 27140800 |
| eCl@ss 5.0    | 27143400 |
| eCl@ss 5.1    | 27143400 |
| eCl@ss 6.0    | 27143400 |
| eCl@ss 7.0    | 23119212 |
| eCl@ss 8.0    | 23119212 |
| eCl@ss 9.0    | 23119212 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000129 |
| ETIM 5.0 | EC000129 |
| ETIM 6.0 | EC000129 |

## Flachmutter - SACC-M14-NUT - 1412077

### Klassifikationen

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000129 |
|----------|----------|

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 31161727 |
| UNSPSC 18.0 | 31161727 |
| UNSPSC 19.0 | 31161727 |
| UNSPSC 20.0 | 31161727 |
| UNSPSC 21.0 | 31161727 |

### Approbationen

Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|---|---------|