

Hilfsschutz - MCR-PS- 24DC/2X24DC - 2781877

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



DC/DC-Wandler, mit galvanischer Trennung der Ausgänge, Eingang 24 V DC, Ausgang 2 x 24 V DC/2 x 30 mA



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	
GTIN	4017918069247
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	96,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	96,900 g
Zolltarifnummer	85044082
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen

Technische Daten

Maße

Breite	25 mm
Höhe	85,5 mm
Tiefe	79 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 55 °C

Eingangsdaten

Nenneingangsspannung	24 V DC $\pm 10\%$
Eingangsspannungsbereich	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Stromaufnahme	ca. 100 mA

Ausgangsdaten

Hilfsschütz - MCR-PS- 24DC/2X24DC - 2781877

Technische Daten

Ausgangsdaten

Nennausgangsspannung	24 V DC (2x)
Nennausgangsstrom (I_N)	30 mA (2x)
Restwelligkeit	$\leq 50 \text{ mV}_{SS}$

Allgemein

Nettogewicht	0,14 kg
Betriebsart	100 % ED
Prüfspannung Eingang/Ausgang	2,5 kV AC
Prüfspannung Ausgang/Ausgang	1,5 kV AC
Schutzart	IP20
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	beliebig

Anschlussdaten Eingang

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	24
Leiterquerschnitt AWG max	14
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Anschlussdaten Ausgang

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	24
Leiterquerschnitt AWG max	14
Abisolierlänge	8 mm

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 664
	IEC 664 A
	DIN VDE 0110-1

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 25 Jahre;

Hilfsschutz - MCR-PS- 24DC/2X24DC - 2781877

Technische Daten

Environmental Product Compliance

	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
--	--

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210900
eCl@ss 4.1	27210900
eCl@ss 5.0	27210900
eCl@ss 5.1	27210900
eCl@ss 6.0	27210900
eCl@ss 7.0	27210901
eCl@ss 8.0	27210901
eCl@ss 9.0	27210901

ETIM

ETIM 2.0	EC001039
ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC000599
ETIM 5.0	EC002046
ETIM 6.0	EC002046
ETIM 7.0	EC002046

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	39121041
UNSPSC 18.0	39121041
UNSPSC 19.0	39121041
UNSPSC 20.0	39121041
UNSPSC 21.0	39121041