

Kabeldurchführungsplatte - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 37, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 6 mm ... 10 mm, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- ✓ Ölresistent nach UL 157

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 039459
GTIN	4055626039459
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	245,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	303,300 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Finnland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge	222 mm
Breite	92 mm
Höhe	29,5 mm
Bohrlochabstand horizontal	62 mm
Bohrlochabstand vertikal	194 mm
Leitungsaußendurchmesser	4x 6 mm ... 10 mm
	14x 8 mm ... 12 mm
	16x 10 mm ... 14 mm
	2x 12 mm ... 18 mm
	1x 17 mm ... 32 mm

Kabeldurchführungsplatte - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (Mindestblechdicke $\geq 2,5$ mm)
	IP67 (Mindestblechdicke $\geq 2,5$ mm)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Allgemein

Anzahl der Leitungen	37
Material	TPE-SEBS
	verzinktes Stahlblech ()
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	schwarz
Anzugsdrehmoment	1,5 Nm ... 2 Nm (Befestigungsschrauben)
Hinweis	inkl. Befestigungsschrauben
	2 mm dickes umspritztes verzinktes Stahlblech
Montagehinweis	M8-Befestigungsschraube, Drehmoment: 1,5 - 2,0 Nm, Innensechskant SW5
	Zur Montage sind die beige-packten Befestigungsschrauben zu verwenden. Montagereihenfolge: 1) Multigates mit den beiliegenden Befestigungsschrauben (Drehmoment beachten) befestigen 2) Loch in die Membran stoßen (mit Schraubendreher) oder Spitze des Konus abschneiden 3) Leitung (von außen) durch die Öffnung führen. Leitung ca. 20 mm zurückziehen (zur Verbesserung der Zugentlastung)

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Kabeldurchführungsplatte - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241


Maßzeichnung



Maßbild

Kabeldurchführungsplatte - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Maßzeichnung



Wandausschnittszeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23110100
eCl@ss 4.1	23110100
eCl@ss 5.0	23110100
eCl@ss 5.1	23110100
eCl@ss 6.0	27409200
eCl@ss 7.0	27409208
eCl@ss 8.0	27409208
eCl@ss 9.0	27400569

ETIM

ETIM 5.0	EC001004
ETIM 6.0	EC001004
ETIM 7.0	EC001004