# Okruh skupinového kabelu - SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517602

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)



Kmenové vedení pro boxy senzorů/aktorů, bez vodiče PE, nestíněné, materiál PUR/PVC, 12pólové, 10 x 0,34 mm² a 2 x 0,75 mm², délka: 50 m

## Obchodní data

| | |
|---|---|
| **package_quantity** | 1 |
| **GTIN** | 4017918933326 |

## Technické údaje

### Všeobecné

| | |
|---|---|
| **Jmenovité napětí** | 300 V |
| **Počet pólů** | 12 |

### Data kmenového vedení/připojovací data

| | |
|---|---|
| **Délka kabelu** | 50 m |
| **Typ kabelu** | kmenové vedení vhodné pro tažný řetěz |

### Vedení

| | |
|---|---|
| **Typ kabelu** | PUR/PVC černý |
| **Typ kabelu (zkrácené označení)** | PUR |
| **Značka kabelu** | LiYY11Y-HF |
| **UL AWM Style** | 20549 |
| **Průřez vodiče** | 10x 0,34 mm² (Signální vedení) |
| | 2x 0,75 mm² (Energetické vedení) |
| **Signální vedení AWG** | 22 |
| **Napájecí napětí AWG** | 18 |
| **Stavba vodiče signálního vedení** | 19x 0,15 mm |
| **stavba vodiče napájení** | 42x 0,15 mm |
| **Průměr žíly, vč. izolace** | 1,3 mm ±0,1 mm (Signální vedení) |
| | 1,8 mm ±0,1 mm (Energetické vedení) |
| **barvy žíly** | hnědá, modrá, bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, červená, černá, fialová, bílá / růžová, růžová / hnědá |
| **Celkové zkrucování** | Žíly spletené do poloh |
| **vnější plášť, barva** | černá RAL 9005 |
| **Tloušťka stěny vnitřní plášť** | ≥ 0,15 mm |

# Okruh skupinového kabelu - SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517602

## Technické údaje

### Vedení

| | |
|---|---|
| **Tloušťka stěny vnější plášť** | ≥ 0,38 mm |
| **Vnější průměr kabelu D** | 8,6 mm ±0,2 mm |
| **Minimální poloměr ohybu, pevně položený** | 7,5 x D |
| **Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený** | 10 x D |
| **Počet cyklů ohnutí** | 1500000 |
| **Poloměr ohnutí** | 86 mm |
| **Dráha pojezdu** | 2 m |
| **Rychlost pojezdu** | 2 m/s |
| **Hmotnost kabelu** | 111,1 kg/km |
| **Vnější plášť, materiál** | PUR |
| **Materiál vnitřní plášť** | PVC |
| **Materiál izolace žíly** | PVC |
| **Materiál vodič** | čistý pramen Cu |
| **Jmenovité napětí vedení** | 300 V |
| **Zkušební napětí vedení** | 2000 V |
| **Zvláštní vlastnosti** | bez silikonu |
| **Odolnost vůči plameni** | DIN EN 50265 |
| **Odolnost vůči olejům** | podle VDE 0472 část 803 |
| **Jiná odolnost** | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
| **Teplota prostředí (provoz)** | -40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
| | -5 °C ... 80 °C (kabel, pohyblivé uložení) |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| **China RoHS** | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e |
| | Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami |

## Klasifikace

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| **eCl@ss 4.0** | 27140815 |
| **eCl@ss 4.1** | 27140815 |
| **eCl@ss 5.0** | 27143423 |
| **eCl@ss 5.1** | 27143400 |
| **eCl@ss 6.0** | 27062000 |
| **eCl@ss 7.0** | 27062011 |
| **eCl@ss 8.0** | 27062011 |
| **eCl@ss 9.0** | 27062011 |
| **eCl@ss 10.0.1** | 27060106 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| **ETIM 2.0** | EC000200 |

# Okruh skupinového kabelu - SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517602

## Klasifikace

### ETIM

| | |
|---|---|
| **ETIM 3.0** | EC001856 |
| **ETIM 4.0** | EC001855 |
| **ETIM 5.0** | EC001578 |
| **ETIM 6.0** | EC001578 |
| **ETIM 7.0** | EC003250 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| **UNSPSC 6.01** | 31261501 |
| **UNSPSC 7.0901** | 31261501 |
| **UNSPSC 11** | 31261501 |
| **UNSPSC 12.01** | 31261501 |
| **UNSPSC 13.2** | 31261501 |

## Aprobace

EAC /

### Podrobnosti schválení

| |
|---|
| **EAC** |

## Příslušenství

**Odizolační nářadí**

WIREFOX-D 13 - 1212162



WIREFOX-D 40 - 1212161



# Okruh skupinového kabelu - SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517602


## Příslušenství

WIREFOX 4 - 1212156



## Výkresy

Průřez kabelu



PUR/PVC černý [PUR]

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com