

## Schraube - HC-HS-PES - 1586219

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



PE- Schraube, für Kontakteinsätze HC-HS



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 367172
GTIN	4046356367172
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,030 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,413 g
Zolltarifnummer	73181552
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

### Technische Daten

#### Allgemein

Baugröße	PE-Schraube
Material	Stahl, verzinkt
Hinweis	PE-Schraube, für Kontakteinsätze HC-HS, HC-B06-UTT


#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### Zeichnungen

# Schraube - HC-HS-PES - 1586219

Maßzeichnung



Maßzeichnung

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	23110190
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	23110190
eCl@ss 9.0	23110190

### ETIM

ETIM 3.0	EC000032
ETIM 4.0	EC002365
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211817
UNSPSC 7.0901	39121416
UNSPSC 11	43172601
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 19.0	39121421

